


## BROCA EM ESPIRAL HSS DIN 338 TIPO RN

Ø mm	Comprimento total mm	Comprimento do encaixe mm	Art.-Nr.	Qt./Emb.
4,1	75	43	0624 000 410	10
4,2			0624 000 420	
4,3	80	47	0624 000 430	
4,4			0624 000 440	
4,5			0624 000 450	
4,6			0624 000 460	
4,7			0624 000 470	
4,8	86	52	0624 000 480	
4,9			0624 000 490	
5,0			0624 000 500	
5,1			0624 000 510	
5,2			0624 000 520	
5,3	93	57	0624 000 530	
5,4			0624 000 540	
5,5			0624 000 550	
5,6			0624 000 560	
5,7			0624 000 570	
5,8			0624 000 580	
5,9			0624 000 590	
6,0	101	63	0624 000 600	
6,1			0624 000 610	
6,2			0624 000 620	
6,3			0624 000 630	
6,4			0624 000 640	
6,5			0624 000 650	
6,6			0624 000 660	
6,7			0624 000 670	
6,8	109	69	0624 000 680	
6,9			0624 000 690	
7,0			0624 000 700	
7,1			0624 000 710	
7,2			0624 000 720	
7,3			0624 000 730	
7,4			0624 000 740	
7,5			0624 000 750	
7,6	117	75	0624 000 760	
7,7			0624 000 770	
7,8			0624 000 780	
7,9			0624 000 790	
8,0			0624 000 800	
8,1			0624 000 810	
8,2			0624 000 820	
8,3			0624 000 830	
8,4			0624 000 840	
8,5			0624 000 850	
8,6	125	81	0624 000 860	
8,7			0624 000 870	
8,8			0624 000 880	
8,9			0624 000 890	
9,0			0624 000 900	
9,1			0624 000 910	



**Disponível também em conjunto!**

**Conjuntos:**

**Conjunto de 19 brocas**  
 Conteúdo: Ø1,0–10,0 x 0,5 mm  
 Art.-Nr. 0624 000 001

**Conjunto 25 brocas**  
 Conteúdo: Ø1,0–13,0 x 0,5 mm  
 Art.-Nr. 0624 000 004

**Conjunto de 55 brocas**  
 Conteúdo:  
 3 unid. de cada Ø1,0–4,0 x 0,5 mm  
 2 unid. de cada Ø4,5–8,0 x 0,5 mm  
 1 unid. de cada Ø8,5–13,0 x 0,5 mm  
 3 unid. Ø3,3 mm; 2 unid. Ø4,2 mm;  
 2 unid. Ø6,8 mm; 1 unid. Ø10,2 mm  
 Art.-Nr. 0624 000 002

**Conjunto 91 brocas**  
 Conteúdo: Ø1,0–10,0 x 0,1 mm  
 Art.-Nr. 0624 000 003