


BROCA EM ESPIRAL HSS DIN 338 TIPO RN

Ø mm	Comprimento total mm	Comprimento do encaixe mm	Art.-Nr.	Qt./ Emb.
9,2	125	81	0624 000 920	5
9,3			0624 000 930	
9,4			0624 000 940	
9,5			0624 000 950	
9,6	133	87	0624 000 960	
9,7			0624 000 970	
9,8			0624 000 980	
9,9			0624 000 990	
10,0			0624 001 000	
10,1			0624 001 010	
10,2			0624 001 020	
10,3			0624 001 030	
10,5			0624 001 050	
10,6			0624 001 060	
10,7	142	94	0624 001 070	
10,8			0624 001 080	
10,9			0624 001 090	
11,0			0624 001 100	
11,1			0624 001 110	
11,2			0624 001 120	
11,3			0624 001 130	
11,4			0624 001 140	
11,5			0624 001 150	
11,6			0624 001 160	
11,7			0624 001 170	
11,8			0624 001 180	
11,9	151	101	0624 001 190	
12,0			0624 001 200	
12,1			0624 001 210	
12,2			0624 001 220	
12,3			0624 001 230	
12,4			0624 001 240	
12,5			0624 001 250	
12,6			0624 001 260	
12,7			0624 001 270	
12,8			0624 001 280	
12,9			0624 001 290	
13,0	160	108	0624 001 300	
13,1			0624 001 310	
13,5			0624 001 350	
14,0	169	114	0624 001 400	
14,5			0624 001 450	
15,0	178	120	0624 001 500	
16,0			0624 001 600	
17,0	184	125	0624 001 700	
18,0	191	130	0624 001 800	
20,0	205	140	0624 002 000	



Disponível também em conjunto!

Conjuntos:

Conjunto de 19 brocas
Conteúdo: Ø1,0–10,0 x 0,5 mm
Art.-Nr. 0624 000 001

Conjunto 25 brocas
Conteúdo: Ø1,0–13,0 x 0,5 mm
Art.-Nr. 0624 000 004

Conjunto de 55 brocas
Conteúdo:
3 unid. de cada Ø1,0–4,0 x 0,5 mm
2 unid. de cada Ø4,5–8,0 x 0,5 mm
1 unid. de cada Ø8,5–13,0 x 0,5 mm
3 unid. Ø3,3 mm; 2 unid. Ø4,2 mm;
2 unid. Ø6,8 mm; 1 unid. Ø10,2 mm
Art.-Nr. 0624 000 002

Conjunto 91 brocas
Conteúdo: Ø1,0–10,0 x 0,1 mm
Art.-Nr. 0624 000 003