

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### СМАЗКА ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

**Универсальное масло для легких и средних работ по обработке металла**



#### Особенности

Универсальное применение. Охлаждает инструмент при распылении. Защищает инструменты от износа и поломок. Предотвращает прилипание частиц стружки к режущим кромкам инструмента. Хорошие проникающие свойства. Проникает в мельчайшие зазоры. Отличная защита от коррозии. Не требуется дальнейшей обработки и предупреждающих мер. Не содержит кислот, смол, хлоридов и силикона.

#### Область применения

Применяется для сверления, нарезания и формирования резьбы, точения, зенкерования, развертывания и пиления. Идеально подходит для нержавеющей стали, высоколегированных сталей, конструкционных сталей, цветных металлов. Также может использоваться как консервационная смазка для готовых деталей и как оружейная смазка.

#### Способ применения

Распылить смазку на рабочий инструмент с расстояния 20-30 см. По мере испарения смазки в процессе обработки периодически добавлять ее небольшими порциями в зону резания.

#### Внимание!

Не содержит веществ, препятствующих окрашиванию.

#### Технические характеристики

Химическая основа:	минеральное масло
Цвет:	желто-коричневый
Плотность при +20°C:	0,83 г/мл
Термостойкость:	-15°C...+150°C
Вязкость:	12 мм <sup>2</sup> /с
Температура вспышки:	~190°C
Контактное давление (Brugger test, DIN 51834):	22
Срок хранения:	24 месяца

#### Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	400 мл	<b>0893 . 050 . 004</b>	1/12
канистра	5 л	<b>0893 . 050 . 1</b>	1

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим.