

REZNÝ KOTÚČ S GRANULÁTOM Z TVRDÉHO KOVU



Obj.č.	0667 410 076	0667 410 112	0667 410 122
Balenie	1	1	1
Priemer	76 mm	115 mm	125 mm
Hrúbka	1,8 mm	2 mm	2 mm
Otvor	10 mm	22,23 mm	22,23 mm
Otáčky max.	20100 U/min (rpm)	13300 U/min (rpm)	12250 U/min (rpm)

Oblasti využitia:

Vhodný na rôzne materiály (tvrdé a mäkké drevo, drevo s kĺncami, preglejky, drevotrieskové dosky, MDF, sadrokartónové dosky, plastové káblody a potrubia atď.). Na stavebné a sanačné práce, zvlášť v oblasti elektroinštalácii, sanity a stolárskej výroby.

Špeciálne vyvinutý granulát z tvrdého kovu, zaručuje dlhú životnosť a rýchle rezy s uhlovými brúskami.

Úspora času.

Rezanie rôznych materiálov pomocou jedného stroja. Zdlhávajúca výmena strojov a potrebného príslušenstva odpadá.

Rýchle a čisté rezy.

- Vďaka špeciálnej konštrukcii kotúča.
- Minimálna hrúbka a prítomnosť tlmiacich štrbín umožňuje vysokú obvodovú rýchlosť až 80m/s.

Vysoká bezpečnosť pri práci.

Stabilné spojenie oceľového tela s granulátom z tvrdého kovu zaručuje dlhú životnosť a bezpečnosť pri práci (žiadny Kick-Back efekt, napr. pri kontakte s kĺncami).

Flexibilné použitie a jednoduchá obsluha.

Smer otáčania je ľubovoľne voliteľný.