

# Nemrznúca zmes do ostrekovačov SCHEIBENKLAR PLUS

Čistiaci prostriedok čelných skiel určený do ostrekovačov automobilov, s prísadou proti zamrznutiu.



## Použitie

Tabuľka zmiešavacích pomerov		
Scheibenklar PLUS koncentrát	voda	Účinnosť proti zamrznutiu do
2 diely	1 diel	- 63 °C
1 diel	1 diel	- 35 °C
1 diel	2 diely	- 23 °C
1 diel	2 diely	- 12 °C

Podľa ASTM D 1177-98

Obsah	Obj.č.	Bal./ks
1000 ml	892 332 840	12
5 l	892 332 850	1
60 l	892 332 860	1
200 l	892 332 880	1

## Dávkovací kohútik

Označenie	Obj.č.	Bal./ks
Dávkovací kohútik, pre kanister 5 l	891 302 01	1
Dávkovací kohútik, pre kanister 20 l	891 302 03	1
Dáv. kohútik, kovový, pre kovový sud 60 l (3/4")	891 302 06	1
Dáv. kohútik, plastový, pre kovový sud 60 l (3/4")	891 302 07	1

### ► Osvedčená skúšobňou DEKRA!

Zlepšená ochrana proti zamrznutiu.

#### Výhody:

- Bezpečne a účinne zabraňuje zamrznutiu ostrekovačov okien a svetlometov.

### ► Vynikajúci čistiaci účinok, s ešte vyššou účinnosťou ako doteraz.

#### Výhody:

- Čisté sklá a dobrý výhľad pre vodiča pri znečisteníach v zimnom období, ako napr. závoj rozptýleného roztoku posypovej soli, nečistoty z vozovky s obsahom oleja a pod.
- Čistiaci účinok s hodnotením „veľmi dobrý“.

### ► Šetrná voči materiálom.

#### Výhody:

- Nepoškodzuje polykarbonátové okná.
- Nepoškodzuje lakované ani gumové časti.
- Prijemná citrusová vôňa.
- Farba: modrá.

### ► Vhodná aj pre ostrekovače s vejarovými tryskami.

#### Výhody:

- Vhodná pre všetky typy vozidiel.

## Upozornenie v prípade použitia v ostrekovačoch s vejarovými tryskami

Správna funkčnosť trysiek s vejarovitým lúčom kvapaliny je zaručená v závislosti na viskozite do -15 °C v pomere riedenia 1:1.

### ► Efekt „Easy to clean“.

#### Výhody:

- Rovnomerné a tenkovrstvové zmáčanie skla umožňuje ľahké čistenie.
- Trvanlivý účinok čistenia, pretože sa ďalšie nečistoty tak rýchlo neusadzujú.

## Ručné pákové čerpadlo na čerpanie kvapaliny zo suda Obj.č. 891 621