

Menovitý Ø d	Délka l mm	Ocel 8.8 bez povrch. ú. Obj.č.	Bal. /ks	Ocel 8.8 pozink. namodro Obj.č.	Bal. /ks	Ocel 8.8 pozink. nažlto Obj.č.	Bal. /ks	Ocel 10.9 bez povrch. ú. Obj.č.	Bal. /ks	Ocel 12.9 bez povrch. ú. Obj.č.	Bal. /ks	A2 Roast free Obj.č.	Bal. /ks	A4 Roast free Obj.č.	Bal. /ks
M 4	28	082 4 28	200												
	30	082 4 30	500	084 4 30	500	084 4 30	500	080 4 30	200	083 4 30	100	094 4 30	200	097 4 30	500
	35	082 4 35		084 4 35		084 4 35		080 4 35		083 4 35		094 4 35		097 4 35	
	40	082 4 40	500	084 4 40	500	084 4 40	500	080 4 40	500	083 4 40	100	094 4 40	500	097 4 40	500
	45	082 4 45		084 4 45		084 4 45		080 4 40		083 4 45		094 4 45		097 4 45	
	50	082 4 50	200	084 4 50	200	084 4 50	200	080 4 50	200	083 4 50	200	094 4 50	200	097 4 50	500
	55	082 4 55		084 4 55		084 4 55		080 4 50		083 4 55		094 4 55			
	60	082 4 60	200	084 4 60	200	084 4 60	200	080 4 60	200	083 4 60	200	094 4 60	200	097 4 65	500
	65	082 4 65		084 4 65		084 4 65		080 4 70		083 4 65		094 4 65			
	70	082 4 70	200	084 4 70	200	084 4 70	200	080 4 70	200	083 4 70	500		200		500
	80	082 4 80		084 4 80		084 4 80				083 4 80					
90	082 4 90	200	084 4 90	200		200		200	083 4 90	200		200		500	
100	082 4 100		084 4 90		084 4 90				083 4 100						
M 5	6	082 5 6	500	084 5 6	500		500	080 5 6	200	083 5 6	100	094 5 6	500	097 5 6	200
	8	082 5 8		084 5 8		084 5 8		080 5 10		083 5 8		094 5 8		097 5 8	
	10	082 5 10	500	084 5 10	500	084 5 10	500	080 5 10	200	083 5 10	100	094 5 10	100	097 5 10	200
	12	082 5 12		084 5 12		084 5 12		080 5 12		083 5 12		094 5 12		097 5 12	
	14	082 5 14	500	084 5 14	500	084 5 14	500	080 5 14	200	083 5 14	500	094 5 14	100/200	097 5 14	200
	16	082 5 16		084 5 16		084 5 16		080 5 16		083 5 16		094 5 16		097 5 16	
	18	082 5 18	500	084 5 18	500	084 5 18	500	080 5 18	100	083 5 18	500	094 5 18	500	097 5 18	200
	20	082 5 20		084 5 20		084 5 20		080 5 20		083 5 20		094 5 20		097 5 20	
	22	082 5 22	100	084 5 22	100	084 5 22	100	080 5 22	100	083 5 22	500	094 5 22	200		100
	25	082 5 25		084 5 25		084 5 25		080 5 25		083 5 25		094 5 25		097 5 25	
	30	082 5 30	500	084 5 30	500	084 5 30	500	080 5 30	200	083 5 30	100	094 5 30	100	097 5 30	100
	35	082 5 35		084 5 35		084 5 35		080 5 35		083 5 35		094 5 35		097 5 35	
	40	082 5 40	200	084 5 40	200	084 5 40	200	080 5 40	200	083 5 40	100	094 5 40	200	097 5 40	200
	45	082 5 45		084 5 45		084 5 45		080 5 45		083 5 45		094 5 45		097 5 45	
	50	082 5 50	200	084 5 50	200	084 5 50	200	080 5 50	200	083 5 50	100	094 5 50	200	097 5 50	200
	55	082 5 55		084 5 55		084 5 55		080 5 55		083 5 55		094 5 55		097 5 55	
	60	082 5 60	200	084 5 60	100	084 5 60	100	080 5 60	100	083 5 60	100	094 5 60	100	097 5 60	200
	65	082 5 65		084 5 65		084 5 65		080 5 65		083 5 65		094 5 65		097 5 65	
	70	082 5 70	200	084 5 70	200	084 5 70	200	080 5 70	100	083 5 70	200	094 5 70	200	097 5 70	200
	75	082 5 75		084 5 75		084 5 75				083 5 75					
	80	082 5 80	100	084 5 80	100	084 5 80	100	080 5 80		083 5 80	100	094 5 80	200	097 5 80	
	85	082 5 85								083 5 85	200				
	90	082 5 90		084 5 90	100	084 5 90	100	080 5 90	200	083 5 90	100	094 5 90	200		
	95	082 5 95													
	100	082 5 100	100	084 5 100	100		100	080 5 100	100	083 5 100	200	094 5 100	100		200
	110	082 5 110		084 5 110		084 5 110		080 5 110		083 5 110					
	120	082 5 120	200	084 5 120	100	084 5 120	100	080 5 120	100	083 5 120	200		100		200
	130	082 5 130		084 5 130		084 5 130		080 5 130		083 5 130					
140	082 5 140	200	084 5 140	100	084 5 140	100	080 5 140	100	083 5 140	200		100		200	
150	082 5 150		084 5 150		084 5 150		080 5 150		083 5 150						
160	082 5 160	100	084 5 160	100		100		100	083 5 160	100		100		200	
170	082 5 170		084 5 160		084 5 160		080 5 160		083 5 170						
180	082 5 180	200	084 5 180												
200	082 5 200	100													
M 6	6	082 6 6	500		500	084 6 8	500		200	083 6 6	100	094 6 8	100	097 6 8	100
	8	082 6 8		084 6 8		084 6 8		080 6 10		083 6 8		094 6 8		097 6 8	
	10	082 6 10	200	084 6 10	500	084 6 10	500	080 6 10	200	083 6 10	100	094 6 10	100	097 6 10	100
	12	082 6 12		084 6 12		084 6 12		080 6 12		083 6 12		094 6 12		097 6 12	
	14	082 6 14	200	084 6 14	500	084 6 14	500	080 6 14	500	083 6 14	500	094 6 14	25/200	097 6 14	100
	16	082 6 16	500	084 6 16		084 6 16		080 6 16		083 6 16		094 6 16		097 6 16	
	18	082 6 18	200	084 6 18	500	084 6 18	500	080 6 18	500	083 6 18	100	094 6 18	200	097 6 18	100
	20	082 6 20	500	084 6 20		084 6 20		080 6 20		083 6 20		094 6 20		097 6 20	
	22	082 6 22	200	084 6 22	500	084 6 22	500	080 6 22	100	083 6 22	500	094 6 22	200	097 6 22	100
	25	082 6 25	500	084 6 25		084 6 25		080 6 25		083 6 25		094 6 25		097 6 25	
	30	082 6 30	200	084 6 30	200	084 6 30	200	080 6 30	200	083 6 30	100	094 6 30	100	097 6 30	100
	35	082 6 35		084 6 35		084 6 35		080 6 35		083 6 35		094 6 35		097 6 35	
	40	082 6 40	200	084 6 40	200	084 6 40	200	080 6 40	200	083 6 40	100	094 6 40	100	097 6 40	100
	45	082 6 45		084 6 45		084 6 45		080 6 45		083 6 45		094 6 45		097 6 45	
	50	082 6 50	200	084 6 50	200	084 6 50	200	080 6 50	200	083 6 50	100	094 6 50	200	097 6 50	100
	55	082 6 55		084 6 55		084 6 55		080 6 60		083 6 55		094 6 55		097 6 55	
	60	082 6 60	200	084 6 60	200	084 6 60	200	080 6 60	200	083 6 60	100	094 6 60	200	097 6 60	100
	65	082 6 65		084 6 65		084 6 65		080 6 65		083 6 65		094 6 65		097 6 65	
	70	082 6 70	200	084 6 70	200	084 6 70	200	080 6 70	200	083 6 70	200	094 6 70	50	097 6 70	100
	75	082 6 75		084 6 75		084 6 75		080 6 75		083 6 75		094 6 75		097 6 75	
	80	082 6 80		084 6 80		084 6 80				083 6 80		094 6 80	100	097 6 80	
	85	082 6 85		084 6 85	50					083 6 85					
	90	082 6 90		084 6 90	200	084 6 90		080 6 90	100	083 6 90		094 6 90	100	097 6 90	
	95									083 6 95					
100	082 6 100	100	084 6 100	100	084 6 100	100	080 6 100	100	083 6 100	100	094 6 100	50	097 6 100	100	
110	082 6 110		084 6 110		084 6 110		080 6 110		083 6 110						
120	082 6 120	100	084 6 120	100	084 6 120	100		100	083 6 120	100	094 6 120	100	097 6 120	100	
125	082 6 125														
130	082 6 130		084 6 130		084 6 130		080 6 130	100	083 6 130		094 6 130	100	097 6 130		
140	082 6 140		084 6 140						083 6 140				097 6 140		
145			084 6 145		084 6 145										