

Meno- vítý Ø d	Dĺžka l mm	Oceľ 8.8 pozink. namodro Obj.č.	Bal./ks	Oceľ 10.9 bez povrch. ú. Obj.č.	Bal./ks	Oceľ 10.9 pozink. namodro Obj.č.	Bal./ks	A2 Obj.č.	Bal./ks	A4 Obj.č.	Bal./ks
M 6	8	087 6 8	500	089 6 8	500	089 06 8		100 6 8	100	299 6 8	200
	10	087 6 10		089 6 10		089 06 10		100 6 10		299 6 10	
	12	087 6 12		089 6 12		089 06 12		100 6 12		299 6 12	
	14	087 6 14		089 6 14							
	16	087 6 16		089 6 16		089 06 16		100 6 16		299 6 16	
	20	087 6 20		089 6 20		089 06 20		100 6 20		299 6 20	
	25	087 6 25	089 6 25	089 06 25	100 6 25	299 6 25					
	30	087 6 30	089 6 30	089 06 30	100 6 30	299 6 30					
	35	087 6 35	100	089 6 35	200	089 06 35		100 6 35	100	299 6 35	100
	40	087 6 40		089 6 40		089 06 40		100 6 40		299 6 40	
	45	087 6 45		089 6 45		089 06 45		100 6 45		299 6 45	
	50	087 6 50		089 6 50		089 06 50		100 6 50		299 6 50	
	60	087 6 60		089 6 60		089 06 60		100 6 60		299 6 60	
	70	087 6 70		089 6 70				100 6 70		299 6 70	
	80	087 6 80			100 6 80	299 6 80					
	90	087 6 90			100 6 90						
95	087 6 95										
100	087 6 100			100 6 100							
M 8	10	087 8 10	200	089 8 10	200	089 08 10	100	100 8 10	100		200
	12	087 8 12		089 8 12		089 08 12		100 8 12			
	16	087 8 16		089 8 16		089 08 16		100 8 16		299 8 16	
	18							100 8 18			
	20	087 8 20		089 8 20		089 08 20		100 8 20		299 8 20	
	25	087 8 25		089 8 25		089 08 25		100 8 25		299 8 25	
	30	087 8 30	089 8 30	089 08 30	100 8 30	299 8 30					
	35	087 8 35	089 8 35	089 08 35	100 8 35	299 8 35					
	40	087 8 40	089 8 40	089 08 40	100 8 40	299 8 40					
	45	087 8 45	089 8 45	089 08 45	100 8 45	299 8 45					
	50	087 8 50	089 8 50	089 08 50	100 8 50	299 8 50					
	55	087 8 55	089 8 55		100 8 55	299 8 55					
	60	087 8 60	089 8 60	089 08 60	100 8 60	299 8 60					
	65	087 8 65			100 8 65						
	70		089 8 70		100 8 70	299 8 70					
	75	087 8 75			100 8 75						
80	087 8 80	100	089 8 80		100 8 80	299 8 80					
90	087 8 90		089 8 90		100 8 90	299 8 90					
100	087 8 100				100 8 100	299 8 100					
M 10	16	087 10 16	200	089 10 16	100	089 010 16	100	100 10 16	100	299 10 16	100
	20	087 10 20		089 10 20		089 010 20		100 10 20		299 10 20	
	25	087 10 25		089 10 25		089 010 25		100 10 25		299 10 25	
	30	087 10 30		089 10 30		089 010 30		100 10 30		299 10 30	
	35	087 10 35	100	089 10 35	100	089 010 35	50	100 10 35	100	299 10 35	50
	40	087 10 40		089 10 40		089 010 40		100 10 40		299 10 40	
	45	087 10 45		089 10 45		089 010 45		100 10 45		299 10 45	
	50	087 10 50		089 10 50		089 010 50		100 10 50		299 10 50	
	55	087 10 55		089 10 55		089 010 55		100 10 55		299 10 55	
	60	087 10 60		089 10 60		089 010 60		100 10 60		299 10 60	
	70	087 10 70	089 10 70	089 010 70	100 10 70	299 10 70					
	75	087 10 75			089 010 75						
80	087 10 80		089 10 80		100 10 80	299 10 80					
90	087 10 90	50	089 10 90		089 010 90	100 10 90	299 10 90				
100	087 10 100		089 10 100	50		100 10 100	299 10 100				
M 12	20	087 12 20	100	089 12 20	100	089 012 20	50	100 12 20	50	299 12 20	50
	25	087 12 25		089 12 25		089 012 25		100 12 25		299 12 25	
	30	087 12 30		089 12 30		089 012 30		100 12 30		299 12 30	
	35	087 12 35		089 12 35		089 012 35		100 12 35		299 12 35	
	40	087 12 40		089 12 40		089 012 40		100 12 40		299 12 40	
	45	087 12 45		089 12 45		089 012 45		100 12 45		299 12 45	
	50	087 12 50		089 12 50		089 012 50		100 12 50		299 12 50	
	55			089 12 55		089 012 55		100 12 55		299 12 55	
60	087 12 60	089 12 60	089 012 60	100 12 60	299 12 60						