

Meno- vítý Ø d	Dĺžka l mm	Oceľ 8.8 pozink. namodro Obj.č.	Bal./ks	Oceľ 10.9 bez povrch. ú. Obj.č.	Bal./ks	Oceľ 10.9 pozink. namodro Obj.č.	Bal./ks	A2 Obj.č.	Bal./ks	A4 Obj.č.	Bal./ks
M 12	70	087 12 70	100	089 12 70	50	089 012 70	50	100 12 70	50	299 12 70	50
	80	087 12 80		089 12 80				100 12 80		299 12 80	
	90		089 12 90	100 12 90				299 12 90			
	100		089 12 100	100 12 100				299 12 100			
	110		089 12 110								
	120	087 12 120	100	089 12 120							
M 16	20			089 16 20	100						
	30			089 16 30		089 016 30		100 16 30		299 16 30	
	35			089 16 35		089 016 35		100 16 35		299 16 35	
	40			089 16 40		089 016 40		100 16 40		299 16 40	
	45			089 16 45		089 016 45		100 16 45		299 16 45	
	50			089 16 50		089 016 50	50	100 16 50		299 16 50	
	55			089 16 55		089 016 55		100 16 55		299 16 55	
	60			089 16 60		089 016 60		100 16 60		299 16 60	
	70			089 16 70		089 016 70		100 16 70		299 16 70	
	80			089 16 80		089 016 80		100 16 80		299 16 80	
	90			089 16 90				100 16 90		299 16 90	
	100			089 16 100				100 16 100		299 16 100	
	110			089 16 110				100 16 110			
	120			089 16 120				100 16 120			
M 20	35			089 20 35	25						
	40	087 20 40	50	089 20 40		089 020 40	50	100 20 40		299 20 40	25
	50	087 20 50		089 20 50		089 020 50		100 20 50	299 20 50		
	60	087 20 60		089 20 60		089 020 60		100 20 60	299 20 60		
	60	087 20 65		089 20 65							
	70			089 20 70		089 020 70		100 20 70	299 20 70		
	80	087 20 80		089 20 80				100 20 80	299 20 80		
	90		089 20 90			100 20 90	299 20 90				
	100		089 20 100			100 20 100	299 20 100				
	110		089 20 110								
	120		089 20 120								
	130		089 20 130								
	140		089 20 140								
	150		089 20 150								
160		089 20 160									
180		089 20 180									
200		089 20 200									