



Brúsne pásy KGX z tkaniny


na brúsenie dreva a kovov

Vysokoučinné brúsne zrna:

- maximálny úber materiálu,
- minimálne zanášanie,
- dlhá životnosť,
- rovnomerný vzhľad výbrusu.

Vyhotovenie:

- Tkanina X.
- Zrno: oxid hliníka (korund).
- Spojivo: syntetická živica.
- Otvorené rozptýlenie zrna.
- Špeciálny vlnitý spoj.



Rozmery /mm	P 40 Obj.č.	P 60 Obj.č.	P 80 Obj.č.	P 100 Obj.č.	P 120 Obj.č.	P 150 Obj.č.
65 x 410	675 040 410	675 060 410	675 080 410	675 100 410	675 120 410	675 150 410
75 x 480	675 040 480	675 060 480	675 080 480	675 100 480	675 120 480	675 150 480
75 x 533	675 040 533	675 060 533	675 080 533	675 100 533	675 120 533	675 150 533
100 x 560	675 040 560	675 060 560	675 080 560	675 100 560	675 120 560	675 150 560
100 x 610	675 040 610	675 060 610	675 080 610	675 100 610	675 120 610	675 150 610
100 x 860	-	675 060 860	675 080 860	675 100 860	675 120 860	-
105 x 620	675 040 620	675 060 620	675 080 620	675 100 620	675 120 620	675 150 620
110 x 620	675 040 621	675 060 621	675 080 621	675 100 621	675 120 621	675 150 621

Bal./ks: 20

Priradenie: stroj – typ – rozmery

	65 x 410	75 x 480	75 x 533	100 x 560	100 x 610	100 x 860	105 x 620	110 x 620
AEG	HBS 65 HBS-E 65		HBS-E 75 S	HBS 100 HBS-E 100 405				HBS 2-110
Black + Decker	DN 83 (E) DN 85 (E)							
Bosch			0270 PBS 75 PBS 75-E				GBS 100-AE	1270
ELU		MHB 157 (E)		MHB 50 MHB 90				
FESTO				BUZ-S				
Haffner				HBU 552		HBS 6		
Hitachi			SB 75		SB 10 T SB 10 V		SB 110	
Holz-Her	2405, 2406, 2288, 2410		2410, 2411, 2280, 2420				2422, 2423, 2424 E	HBS 110
Mafell						Stacionárna		ZUB 110
Makita			9900 B 9901		9401 9402 9924 DB			
Metabo	Ba 0665 Ba E 0666		Ba 0775 Ba E 876 Ba E 087 S				BA 6100	
Rockwell			337					
Ryobi			B-7075	HB-422 HBE-422	B-7200 A			
Kress	CBS 6800 600 HTEB							
Scheer						MB 2		
SKIL			594/595					
Stanley			H 493		H 494			



Ručná pásová brúska HBS 533
Obj.č. 702 588 1



Čistič brúsnych pásov
Obj.č. 893 01