

PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY QUADRO-S

Ø mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm	SDS-plus upínanie obj.č.	SDS-max upínanie obj.č.	Bal. /ks
26	450	400	648 702 645	-	1
28	250	200	648 702 825	-	
	370	250	-	647 702 837	
	450	400	648 702 845	-	
	570	450	-	647 702 857	
	670	550	-	647 702 867	
30	250	200	648 703 025	-	
	370	250	-	647 703 037	
	450	400	648 703 045	-	
	570	450	-	647 703 057	
32	370	250	-	647 703 237	
	570	450	-	647 703 257	
	920	800	-	647 703 292	
35	370	250	-	647 703 537	
	570	450	-	647 703 557	
	670	550	-	647 703 567	
38	370	250	-	647 703 837	
	570	450	-	647 703 857	
40	370	250	-	647 704 037	
	570	450	-	647 704 057	
	920	800	-	647 704 092	
45	570	450	-	647 704 557	
52	570	450	-	647 705 257	

Upozornenie: Pri dlších vrtákoch predvŕtať kratším vrtákom rovnakého priemeru!