

Rezné kotúče Zebra

- Vysokovýkonné rezné kotúče s pojivom zo syntetickej živice, vystužené sklenenými vláknami.
- Na rezanie z voľnej ruky pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok.
- Mimoriadne nízka náchylnosť k zlomeniu.
- Minimálne rozmerové tolerancie a nepresnosti vyváženia.
- Max. obvodová rýchlosť 80 m/s.
- Kotúče zodpovedajú najvyšším bezpečnostným požiadavkám európskej normy EN 12413 a OSA (organizácie bezpečnosti brúsnych nástrojov).

Rezné kotúče Zebra **LONGLIFE**

- Extrémne dlhá životnosť.
- Optimálny rezný výkon pri rezaní plných materiálov a profilov.
- Veľmi vysoká stranová stabilita.

Oblasti využitia



Rezný kotúč Zebra **LONGLIFE** modrý na oceľ

Použitie:

Rezanie plných materiálov, hrubostenných rúr, profilov, plechov a pod.

Ø x hrúbka /mm	Otvor /mm	Vyhotovenie	Max. ot. /min.	Obj.č.	Bal./ks
115 x 2,5	22,2		13.300	670 101 152	25
125 x 2,5			12.200	670 101 252	
150 x 2,5			10.200	670 101 512	
180 x 2,5			8.500	670 101 802	
230 x 2,5	20,0		6.600	670 102 302	10
300 x 3,5			5.100	670 103 023	
350 x 4,0*			5.400	670 103 524	

* Max. pracovná rýchlosť: 100 m/s (pri použití v benzínových a elektrických rezačkách).



Rezný kotúč Zebra **LONGLIFE** žltý pre neželezné kovy / hliník

Použitie:

Rezanie odliatkov, plných materiálov, rúr, profilov, plechov a pod.

Ø x hrúbka /mm	Otvor /mm	Vyhotovenie	Max. ot. /min.	Obj.č.	Bal./ks
115 x 2,5	22,2		13.300	670 121 152	25
125 x 2,5			12.200	670 121 252	
180 x 2,5			8.500	670 121 802	
230 x 2,5			6.600	670 122 302	