

Ručné závitníky

DIN 352 HSS

Predrezávacie, stredné a finalizačné závitníky samostatne i v sadách na ručné rezanie metrických závitov ISO podľa DIN 13.

Sada



Ø závitů mm	Stúpanie mm	Dĺžka mm	Dĺžka závitů mm	Ø stopky mm	4-hran mm	Predrezávací závitník Obj.č.	Stredný závitník Obj.č.	Finalizačný závitník Obj.č.	Sada závitníkov * Obj.č.	Bal. /ks
M 3	0.5	40	11	3.5	2.7	640 1 3	640 2 3	640 3 3	639 3	1
M 4	0.7	45	13	4.5	3.4	640 1 4	640 2 4	640 3 4	639 4	
M 5	0.8	50	16	6	4.9	640 1 5	640 2 5	640 3 5	639 5	
M 6	1	50	19	6	4.9	640 1 6	640 2 6	640 3 6	639 6	
M 8	1.25	56	22	6	4.9	640 1 8	640 2 8	640 3 8	639 8	
M 10	1.5	70	24	7	5.5	640 1 10	640 2 10	640 3 10	639 10	
M 12	1.75	75	29	9	7	640 1 12	640 2 12	640 3 12	639 12	
M 14	2	80	30	11	9	640 1 14	640 2 14	640 3 14	639 14	
M 16	2	80	32	12	9	640 1 16	640 2 16	640 3 16	639 16	
M 18	2.5	95	40	14	11	640 1 18	640 2 18	640 3 18	639 18	
M 20	2.5	95	40	16	12	640 1 20	640 2 20	640 3 20	639 20	

* Sada obsahuje: 1 predrezávací, 1 stredný a 1 finalizačný ručný závitník.



Obsah sady:

Ručné závitníky HSS DIN 352 na rezanie metrických závitov ISO podľa DIN 13.

Spolu 21 závitníkov (predrezávacie, stredné a finalizačné) pre veľkosti závitov M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12.

Obj.č. 639 01

Ø závitů x stúpanie mm	Dĺžka mm	Dĺžka závitů mm	Ø stopky mm	4-hran mm	Predrezávací závitník Obj.č.	Finalizačný závitník Obj.č.	Bal. /ks
8 x 1	56	22	6	4.9	642 18 1	642 38 1	1
10 x 1	63	20	7	5.5	642 110 1	642 310 1	
10 x 1.25	70	24	7	5.5	642 110 125	642 310 125	
12 x 1	70	22	9	7	642 112 1	642 312 1	
12 x 1.25	70	22	9	7	642 112 125	642 312 125	
12 x 1.5	70	22	9	7	642 112 15	642 312 15	
14 x 1.25	70	22	11	9	642 114 125	642 314 125	
14 x 1.5	70	22	11	9	642 114 15	642 314 15	
16 x 1.5	70	22	12	9	642 116 15	642 316 15	
18 x 1.5	80	22	14	11	642 118 15	642 318 15	
20 x 1.5	80	22	16	12	642 120 15	642 320 15	
22 x 1.5	80	22	18	14.5	642 122 15	642 322 15	
24 x 1.5	90	22	18	14.5	642 124 15	642 324 15	

DIN 2181 HSS

na rezanie metrických závitov ISO s jemným stúpaním podľa DIN 13.