

GUMENÉ KLADIVO



Podľa DIN 5128, tvar B.

- Jedna úderná plocha plochá, druhá polookrúhla.
- Vykružená, lakovaná rukoväť (porisko) z jaseňa.

Ø hlavy mm	Dĺžka hlavy mm	Dĺžka rukoväte mm	Hmotnosť g	Obj.č.	Bal./ks
65	115	340	480	715 734 07	1

GUMENÉ KLADIVO



Podľa DIN 5128, tvar A.

- Obe úderné plochy ploché.
- Vykružená, lakovaná rukoväť (porisko) z jaseňa.

Ø hlavy mm	Dĺžka hlavy mm	Dĺžka rukoväte mm	Hmotnosť g	Obj.č.	Bal./ks
65	115	340	510	715 734 08	1
90	135	380	1200	715 734 009	1