

LETOVACIA PIŠTOĽ



V kufríku ORSY® 100 s príslušenstvom.

Obj.č. 965 94 01

- Pripravená k letovaniu za päť sekúnd.
- Kryt z plastu s integrovaným osvetlením letovaného miesta.
- Dvojžilová sieťová šnúra s euro-zástrčkou.
- S dvojitou ochrannou izoláciou podľa medzinárodných noriem.
- Hmotnosť 650 g.
- V plastovom výlisku.
- Kufrík je vhodný do regálu ORSY®.

Obsah kufríka		
Označenie	Obj.č.	Bal./ks
Letovacia pištoľ 60 W, 220 V	715 94 01	1
Letovacie hroty	715 94 02	3
Elektrikárska pájka č. 1, 250 g	987 111	1
Salmiakový letovací kameň, 100 x 45 x 20 mm	987 30	

ELEKTRICKÉ SPÁJKOVAČKY



- S ochrannou zástrčkou.
- 1,5 m kábel.
- Spajkovací hrot s dlhou životnosťou.
- Plastová rukoväť.

Výkon	Teplota hrotu	Doba zahriatia	Obj.č.	Bal./ks	Náhr. spájk. hrot Obj.č.	Bal./ks
15 W (220 V)	cca +370°C	1,5 min.	715 940 03	1	715 940 07	3
30 W (220 V)	cca +410°C	1,5 min.	715 940 04		715 940 08	

- Využitie:
15 W: mikroelektronika, platina.
30 W: elektronika, stavba modelov, rádiová a telekomunikačná technika.



- Využitie:
100 W: hrubé spajkovacie práce, napr. plechy.
200 W: následné spajkovanie jemných plechov, napr. meď.

Výkon	Teplota hrotu	Doba zahriatia	Obj.č.	Bal./ks	Náhr. spájk. hrot Obj.č.	Bal./ks
100 W (220 V)	cca +500°C	2,5 min.	715 940 05	1	715 940 09	3
200 W (220 V)	cca +530°C	3 min.	715 940 06		715 940 10	1

Salmiakový letovací kameň

Rozmery mm	Obj.č.	Bal./ks
100 x 45 x 20	987 30	1

