



Mini digitálny multimeter

Merací prístroj pre meranie jednosmerných i striedavých napätí, testovanie odporu, skúšanie priechodnosti, skúšanie diód a pre bezdotykové skúšanie napätia.

Obj.č. 715 53 370

Bal./ks 1

Vlastnosti

Robustný plášť chránený proti striekajúcej vode a membránová klávesnica. Meracie vedenie sa dá upevniť na zadnej časti prístroja, čo ho chráni proti poškodeniu a zamedzuje poraniam meracími hrotmi. Možné merania: V/AC, V/DC, odpor (Ω), bezdotykové skúšanie napätia, pevne pripevnené meracie vedenie, Data Hold i skúšanie diód a priechodnosti. Zabudované LED svetidlo a automatický záznam údajov.

Technické údaje




- Meracie rozsahy: odpor: 0 - 20 M Ω , napätie/AC: 0 - 600 V, napätie/DC: 0 - 600 V.
- LCD displej s digitálnymi číslicami 2 000.
- Napájanie pomocou dvoch mikro batérií (dve AAA, **obj.č. 827 01**, zahrnuté v rozsahu dodávky).
- Kategória prepätia: CAT III 1000 V.
- Typ ochrany: IP 54.
- Automatické vypínanie po 15 min.
- Veľkosť: 104 x 55 x 32,5 mm (D x Š x V).
- Hmotnosť: 145 g.



1-pólová skúšačka napätia

DIN 57 680/6

- S plochým skrutkovačom podľa DIN 57680 časť 6 a VDE 0680/6.
- Na meranie striedavého napätia 150 - 250 V.
- Izolovaná.
- Poniklovaná.
- So sponou.

			Obj.č.	Bal./ks
mm	mm	mm	715 53 05	1
3	55	135		