

VARIFIX® SYSTEMFIX 26/28 A 36



Pre pripájanie všetkých montážnych koľajníc VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 a 36/36.

Vhodné pre rýchle individuálne upevňovanie v C-profile ako samostatného dielu a ako predmontovanej jednotky.

Materiál: oceľ 1.0332, pozinkovaná, prvky so závitom pozinkované 4.6.
Diel z plastu z vysokokvalitného POM (polyoxymetylénu), vysoká pevnosť, odolnosť voči teplote od -40°C do +90°C.

- Ihneď zafixované po 1/4 otáčky.
- Silové spojenie s montážnou koľajnicou.
- Možnosť montáže jednou rukou.
- Predmontovaný systém s rôznymi dĺžkami.
- Samostatné prvky Systemfix pre zavesenie so závitovými tyčami.

Typ koľajnice	Veľkosť	Obj.č.	Bal./ks
26/18; 26/26; 28/28	M 6	862 102 100	100
26/18; 26/26; 28/28	M 8	862 102 101	100
26/18; 26/26; 28/28	M 10	862 102 102	100
26/18; 26/26; 28/28	M 8 x 30	862 102 110	50
26/18; 26/26; 28/28	M 8 x 40	862 102 111	50
26/18; 26/26; 28/28	M 8 x 60	862 102 112	50
26/18; 26/26; 28/28	M 8 x 80	862 102 113	50
26/18; 26/26; 28/28	M 8 x 100	862 102 114	40
26/18; 26/26; 28/28	M 8 x 120	862 102 115	30
26/18; 26/26; 28/28	M 10 x 40	862 102 120	50
26/18; 26/26; 28/28	M 10 x 60	862 102 121	50
36/36	M 6	862 102 130	50
36/36	M 8	862 102 131	50
36/36	M 10	862 102 132	50
36/36	M 8 x 30	862 102 140	50
36/36	M 8 x 40	862 102 141	50
36/36	M 8 x 60	862 102 142	40
36/36	M 8 x 80	862 102 143	30
36/36	M 8 x 100	862 102 144	25
36/36	M 8 x 120	862 102 145	20
36/36	M 10 x 40	862 102 150	50
36/36	M 10 x 60	862 102 151	40
36/36	M 10 x 80	862 102 152	30
36/36	M 10 x 100	862 102 153	25

Možnosť skladovania v systéme ORSY®.