

UHLOVÁ BRÚSKA EWS 17-125-Q POWER



Šikovní uhlová brúska s výkonom 1 700 W na najrýchlejší úber materiálu a maximálnu produktivitu. Ideálna na veľmi tvrdé brúsne a rezné práce. S antivibračnou rukoväťou.

Konštantná elektronika.

Umožňuje rýchly postup prác, keďže otáčky zostávajú konštantné aj pri záťaži.

Ochrana proti opätovnému rozbehu.

Po výpadku prúdu sa uhlová brúska neúmyselne znovu nerozbehne, riziko poranenia výrazne klesá.

Ochrana proti preťaženiu a jemný rozbeh.

Predlžujú životnosť a zvyšujú bezpečnosť pri práci s náradím.

Ochrana proti spätnému rázu.

Žiadny spätný ráz pri zablokovaní kotúča v dôsledku mechanického uvoľnenia. Vysoká miera ochrany používateľa a rýchle pokračovanie v práci.

Rýchlopínacia matica „Q-Nut“ a rýchlo nastaviteľný ochranný kryt.

Rýchlopínacia matica umožňuje rýchlu výmenu kotúča stlačením gombíka bez použitia náradia. Optimálne doplnené rýchlo nastaviteľným ochranným krytom.

Obj.č.	5707 006 2
Balenie	1
Menovité napätie min./max.	220 / 240 V/AC
Frekvencia min./max.	50 / 60 Hz
Trieda ochrany	trieda ochrany II / ochranná izolácia
Príkon	1700 W
Výkon	1040 W
Voľnobežné otáčky max.	11000 ot./min
Druh závitů x priemer závitů vretena	M 14 mm
Priemer rezného kotúča max.	125 mm
Hmotnosť náradia	2,5 kg
Dĺžka kábla	4 m

Obsah dodávky pre obj.č.	Názov	Obj.č.	Počet
5707 006 2	Rýchlopínacia matica Q-Nut	5707 000 100	1
	Ochranný kryt	5807 003 014	1
	Antivibračná rukoväť	5807 004 009	1

Doplňky k obj.č.	Názov	Obj.č.
5707 006 2	Vulkanfibrový kotúč, keramický korund	0580 712 536
	Oporný tanier pre vulkanfibrové kotúče	0586 580 225
	Brúsny kotúč Speed	0664 161 257
	Rezný kotúč Longlife & Speed	0664 631 250
	Brúsny kotúč Longlife	0670 161 257
	Diamantový rezný kotúč Longlife & Speed SD na stavby	5526 660 125
	Diamantový rezný kotúč Longlife na tvrdé materiály	5526 700 125

Informácia:

Dostupné v modulárnej zostave ORSY® fleet.