

## AKUMULÁTOROVÁ RUČNÁ OKRUŽNÁ PÍLA AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE



**M-CUBE**  
BATTERY-SYSTEM

Obj.č.	5701 411 000	5701 411 007
Menovité napätie:	18 V/DC	18 V/DC
Voľnobežné otáčky max.:	4400 ot/min	4400 ot/min
Vhodné pre priemer otvoru:	30 mm	30 mm
Priemer pílového listu:	190 mm	190 mm
Hĺbka rezu pri 90 stupňoch max.:	68 mm	68 mm
Hĺbka rezu pri 45 stupňoch max.:	47 mm	47 mm
Dĺžka x šírka základnej dosky	300 x 185 mm	300 x 185 mm
Hmotnosť stroja s akumulátorom:	4,6 kg	4,6 kg
Rozsah dodávky	Bez batérií, s kotúčovou pílou	S 2 x 5,0 Ah batériami, 6A nabíjačkou a kotúčovou pílou

### Doplnkový sortiment pre obj.č. 5701 411 000

Označenie	Obj.č.
Kotúčová píla pre akumulátorové ručné píly na drevo, priemer x šírka rezu/ hrúbka kmeňa x otvor = 190 x 1,8/1,2 x 30 mm; počet zubov = 24 ks.	<b>0610 281 924</b>

### Doplnkový sortiment pre obj.č. 5701 411 007


Kotúčová píla pre akumulátorové ručné píly na drevo, priemer x šírka rezu/ hrúbka kmeňa x otvor = 190 x 1,8/1,2 x 30 mm; počet zubov = 24 ks.	<b>0610 281 924</b>
2x Akumulátor Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah	<b>5703 450 000</b>
Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST	<b>5704 860 000</b>
Kufor SYSKO 8.4.5	

### Príslušenstvo

Kotúčová píla pre akumulátorové ručné píly na drevo, priemer x šírka rezu/ hrúbka kmeňa x otvor = 190 x 1,8/1,2 x 30 mm; počet zubov = 24 ks.	<b>0610 281 924</b>
Vodiaca lišta pre okružnú pílu	<b>0702 157 004</b>
Akumulátor Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 2 Ah	<b>5703 420 000</b>
Akumulátor Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 4 Ah	<b>5704 180 000</b>
Ochranné okuliare Cetus® X-treme	<b>0899 102 380</b>
Ochranné okuliare FS 2020-01	<b>0899 102 420</b>
Chrániče sluchu WNA 200/F	<b>0899 300 430</b>


### Výkonná akumulátorová ručná okružná píla M-CUBE na drevo

- Zabudované funkcie ochrany proti preťaženiu a prehriatiu, chráni stroj pred preťažením.
- Dlhá životnosť motora: Výkonný, nenáročný na údržbu, bezuhlíkový EC motor s výkonovou rezervou.
- Dodatočná ochrana proti trieskam vďaka krycím mriežkam na vetracie otvory.
- Bezpečná prevádzka, pretože stroj je možné spustiť iba stlačením bezpečnostného tlačidla a núdzového vypínača.
- Vysoká hĺbka rezu 68 mm umožňuje univerzálne použitie na stavenisku.
- Kompatibilný s vodiacou lištou.




#### Bezuhlíkový motor:

Motor EC vyžaduje menej údržby, pretože nie je potrebná výmena uhlíkov. Takýto EC motor je efektívnejší, výkonnejší a kompaktnější.



#### Dead man's switch:

Pre bezpečnú prácu. Po uvoľnení spínača funkcia brzdy zaisťuje rýchle a bezpečné zastavenie rotujúceho kotúča.



#### Vodiaca koľajnica



#### Elektronická ochrana Motora:

Elektronický systém ochrany motora vypne motor ak je zablokovaný, preťažený alebo prehriaty, teda predlžuje životnosť stroja.