

KUFOR S NÁRADÍM

Rozsah dodávky pre objč. 0965 93 180		
Označenie	Obj.č.	Bal./ks
Očko-vidlicový kľúč 8 mm, krátky	0713 301 08	1
Očko-vidlicový kľúč 9 mm, krátky	0713 301 09	1
Očko-vidlicový kľúč 10 mm, krátky, dĺžka 140 mm	0713 301 10	1
Očko-vidlicový kľúč 11 mm, krátky	0713 301 11	1
Očko-vidlicový kľúč 12 mm, krátky	0713 301 12	1
Očko-vidlicový kľúč 13 mm, krátky, dĺžka 170 mm	0713 301 13	1
Očko-vidlicový kľúč 14 mm, krátky	0713 301 14	1
Očko-vidlicový kľúč 16 mm, krátky	0713 301 16	1
Očko-vidlicový kľúč 17 mm, krátky 205 mm	0713 301 17	1
Očko-vidlicový kľúč, 19 mm, krátky, dĺžka 230 mm	0713 301 19	1
Očko-vidlicový kľúč, 22 mm, dĺžka 260 mm	0713 301 22	1
Vodoinštalátárske kliešte DIN ISO 8976	0714 02 71	1
Kombinované kliešte DIN ISO 5746	0715 01 575	1
Jednopolová skúšačka napätia	0715 53 05	1
Zámočnicke kladivo	0715 731 40	1
RW® hrot RW10, dĺžka 25 mm	0614 70 10	1
RW® hrot RW20, dĺžka 25 mm	0614 70 20	2
RW® hrot RW25, dĺžka 25 mm	0614 70 25	1
RW® hrot RW30, dĺžka 25 mm	0614 70 30	2
RW® hrot RW40, dĺžka 25 mm	0614 70 40	2
Phillips hrot PH1, dĺžka 25 mm	0614 176 274	1
Phillips hrot PH2, dĺžka 25 mm	0614 176 461	2
Phillips hrot PH3, dĺžka 25 mm	0614 176 648	1
Pozidriv hrot PZ1, dĺžka 25 mm	0614 176 651	2
Pozidriv hrot PZ2, dĺžka 25 mm	0614 176 652	2
Pozidriv hrot PZ3, dĺžka 25 mm	0614 176 653	1
TX hrot TX10, dĺžka 25 mm	0614 311 0	1
TX hrot TX15, dĺžka 25 mm	0614 311 5	1
TX hrot TX20, dĺžka 25 mm	0614 312 0	2
TX hrot TX25, dĺžka 25 mm	0614 312 5	1
TX hrot TX30, dĺžka 25 mm	0614 313 0	2
TX hrot TX40, dĺžka 25 mm	0614 314 0	1
Hrot 6-hran 3 mm, dĺžka 25 mm	0614 176 93	1
Hrot 6-hran 4 mm, dĺžka 25 mm	0614 176 94	1
Hrot 6-hran 5 mm, dĺžka 25 mm	0614 176 95	1
Hrot 6-hran 6 mm, dĺžka 25 mm	0614 176 96	1
Hrot rovná drážka 0.6 x 4.5 mm, dĺžka 25 mm	0614 175 652	1
Hrot rovná drážka 0.8 x 5.5 mm, dĺžka 25 mm	0614 175 653	1
Hrot rovná drážka 1.2 x 6.5 mm, dĺžka 25 mm	0614 175 655	1
Univerzálny magnetický držiak, dĺžka 60 mm	0614 176 753	1