

PÜTÜR ALT KORUMA BOYASI



Araç alt bileşenleri için, sentetik kauçuk ve plastik bazlı, üzeri boyanabilir koruma kaplaması.

Hızlı kurur.

- Hızlandırılmış kuruma süresi (Hava kurutması durumunda 3 saat)
- 60°C'ye kadar fırında kurutmaya uygundur.

Üzeri boyanabilir.

- 1 litrelik kutu, uygulamadan 6-8 saat sonra boyanabilir.

Mükemmel yapışma performansı.

- Aşınmaya karşı dirençlidir.

Kalıcı elastik.

- Aktif taş çarpması ve çizilme koruması.

Anti-drone etkisi.

- Sesleri ve titreşimleri önler.

Sıcaklığa karşı dayanıklıdır.

VOC * uyumlu.

- VOC'de belirtilen VOC maksimum içeriğine uygundur. Direktif (1999/13 / EC).
- * Uçucu organik bileşikler.

Renk	İçerik	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Siyah	1000 ml	0893 075	1/12

Teknik bilgiler:	
Kimyasal baz	Sentetik Reçine Dispersiyonu
Yoğunluk	0,91 g/cm ³
Maks. sıcaklık dayanımı	-25°C ile +80°C
Raf ömrü	24 ay

Ek ürünler	Art.-Nr.
Alt Koruma Pütür Tabancası	0891 106 3

Uygulama alanları:

Alt gövdeyi darbelere karşı korumak, tekerlek boşlukları, spoiler, ön ve arka çamurluklar ve motor bölmesinde kullanılır.

Kullanım şekli:

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Yüzey kuru, pas, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yaklaşık 20 - 30 cm mesafeden 2-3 defa ileri geri hareketlerle alana püskürtün. Kalın tabaka uygulaması yapılacak ise katmanlar arasında ara vererek, uygulanan katmanın kurumasını sağlayın. Üst kat boya uygulamasından önce astar olarak ince bir kat boya atılması,

üst kat boyanın daha iyi tutunma sağlaması için tavsiye edilir.

Uyarı:

Kullanmadan önce uygulama başlığının işlevliğini kontrol edin. Kullandıktan sonra kutuyu ters çevirin ve hava gelene kadar püskürtün. Motor, şanzıman, fren aksamlarına, şaft yüzeyi, egzoz yüzey ve bağlantılarına püskürtmeyin.

Bu bilgiler sadece tecrübelerimize ve bilgilerimize dayanmakta olup tavsiye niteliği taşımaktadır. Ön deneme yapmanızı gerekmektedir. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik raporunu bakınız.