

## KAYMAZ BANT



**Merdivenler, yatlar, havuz kenarları gibi nemli ve kaygan bölgelerde kullanıma uygun kaymaz bant.**

- Kauçuk reçinesi sayesinde üzerindeki kumlar dökülmez.
- Yırtılmaya, soyulmaya karşı direnci son derece yüksektir.

Ölçü	Uzunluk	Renk	Art.-Nr.	Amb./Ad.
25 mm	18 m	Siyah	0894 325 180	1
50 mm			0894 325 190	
25 mm		Kırmızı	0894 325 210	
50 mm			0894 325 200	

Teknik bilgiler	
<b>Yapışkan</b>	Akrilik solvent
<b>Destek malzemesi</b>	PVC
<b>Toplam kalınlık</b>	0,8 mm
<b>Kopma anındaki uzama</b>	< 50 %
<b>Plakada asılı kalma süresi</b>	> 24 saat
<b>Uygulama sıcaklığı</b>	-20°C ile +80°C
<b>Yapışkanlık</b>	> 13N/25 mm
<b>Renk</b>	Kırmızı, siyah

### Uygulama alanları:

Merdiven basamaklarında, havuz kenarlarında, yat ve gemilerde kullanıma uygundur. Mermer, granit, ahşap ve taş yüzeylerde kullanıma uygundur.

### Kullanım şekli:

Yüzey temiz ve tozdan, yağdan arındırılmış olmalıdır.

### Uyarı:

Tam yapışkanlık özelliğini korumak için bantın yapışkan yüzeyine maruz kalan bölümüne temas edilmemelidir. En yüksek basınç seviyesine ulaşmak için basınca duyarlı yapıştırıcıya maksimum güç uygulayınız. 23 °C sıcaklıkta 24 saatlik bir süreden sonra belirtilen performans seviyesine ulaşacaktır.