

WIT-PE 500

29.1

Kimyasal dübel performans verileri								
Donatı demiri çapı [mm] Gijon W-ZA	8	10	12 M12	14	16 M16	20 M20	25	28
Dübel montajı için gerekli olan delik çapı	d ₀ [mm]							
WIT-PE 500 kimyasal dübel	Art.-Nr. (1 ad. Statik karıştırıcı dahil) - 385 ml: 0903 480 001 , Amb./Ad. 1/12 - 1400 ml: 0903 480 002 , Amb./Ad. 1/5							
Statik karıştırıcı	Art.-Nr. 0903 488 101 Amb./Ad. = 10							

Delik temizliği								
Donatı demiri çapı Ø [mm] Gijon W-ZA	8	10	12 M12	14	16 M16	20 M20	25	28
Basınçlı hava memesi, WIT-DD 	Art.-Nr. 0903 489 210 Dış-Ø Tanım Amb./Ad. = 1 Ø 10 mm WIT-DD 8-10		Art.-Nr. 0903 489 214 Dış-Ø Tanım Amb./Ad. = 1 Ø 14 mm WIT-DD 12-14		Art.-Nr. 0903 489 217 Dış-Ø Tanım Amb./Ad. = 1 Ø 17 mm WIT-DD 16-20		Art.-Nr. 0903 489 227 Dış-Ø Tanım Amb./Ad. = 1 Ø 27 mm WIT-DD 25-28	
Basınçlı hava hortumu, WIT-SDD (önceden monte edilmiş)	Art.-Nr. 0699 903 7 Dış-Ø Tanım Ø 10 mm WIT-SDD 8-20						Art.-Nr. 0699 903 13 Dış-Ø Tanım Ø 20 mm WIT-SDD 25-28	
Dişli bağlantı basınçlı hava memesi	Art.-Nr. 0903 489 291 Dış-Ø Tanım Ø 10 mm						Art.-Nr. 0903 489 292 Dış-Ø Tanım Ø 20 mm	
Yaylı soket (ön montajlı)	Art.-Nr. 0699 903 38 Dış-Ø Tanım Ø 10 mm							
Temizleme fırçası 	Art.-Nr. 0903 489 008 Renk Dış-Ø Amb./Ad. = 1 Renk: Beyaz Ø 13 mm		Art.-Nr. 0903 489 010 Renk Dış-Ø Amb./Ad. = 1 Renk: Sarı Ø 15,5 mm		Art.-Nr. 0903 489 012 Renk Dış-Ø Amb./Ad. = 1 Renk: Mavi Ø 17,5 mm		Art.-Nr. 0903 489 014 Renk Dış-Ø Amb./Ad. = 1 Renk: Siyah Ø 19,5 mm	
Fırça şablonu	Art.-Nr. 0903 489 016 Dış-Ø Tanım Ø 22 mm							
Uzatma	Art.-Nr. 0903 489 020 Dış-Ø Tanım Ø 27 mm							
Makine girişi SDS-plus	Art.-Nr. 0903 489 025 Dış-Ø Tanım Ø 34 mm							
	Art.-Nr. 0903 489 028 Dış-Ø Tanım Ø 37 mm							

Enjeksiyon aksesuarları								
Donatı Ø [mm] Bağlantı çubuğu W-ZA	8	10	12 M12	14	16 M16	20 M20	25	28
Manuel Sıkma Tabancası	Art.-Nr. 0891 009 Dış-Ø Tanım Ø 10 mm							
Havali Sıkma Tabancası	Art.-Nr. 0891 017 Dış-Ø Tanım Ø 10 mm							
Statik mikser için uzatma, WIT-MV	Art.-Nr. 0903 488 121 Dış-Ø Tanım Ø 10 mm, L = 2 m WIT-MV 8-12 WIT-MV 14-28				Art.-Nr. 0903 488 122 Dış-Ø Tanım Ø 16 mm, L = 2 m (L = 2,80 m özel siparişle tedarik edilir)			
Statik mikser için uzatma, WIT-MV Esnek	Art.-Nr. 0903 488 123 Dış-Ø Tanım Ø 10 mm, L = 2 m				-			
Enjeksiyon adaptörü, WIT-IA 	Art.-Nr. 0903 488 008 Renk Dış-Ø Tanım Ø 11 mm WIT-IA 8		Art.-Nr. 0903 488 010 Renk Dış-Ø Tanım Ø 13 mm WIT-IA 10		Art.-Nr. 0903 488 012 Renk Dış-Ø Tanım Ø 15 mm WIT-IA 12		Art.-Nr. 0903 488 014 Renk Dış-Ø Tanım Ø 17 mm WIT-IA 14	
	Art.-Nr. 0903 488 016 Renk Dış-Ø Tanım Ø 19 mm WIT-IA 16		Art.-Nr. 0903 488 020 Renk Dış-Ø Tanım Ø 24 mm WIT-IA 20		Art.-Nr. 0903 488 025 Renk Dış-Ø Tanım Ø 31 mm WIT-IA 25		Art.-Nr. 0903 488 028 Renk Dış-Ø Tanım Ø 34 mm WIT-IA 28	

WIT-REBAR Sistem Çantası
8 mm ile 28 mm arasındaki çaplar için
Art.-Nr. **0964 903 480** Amb./Ad. = 1



İçerik

- Delme aparatı
- Kombine anahtar SW 17
- Delik Temizleme Aksesuarları:**
 - Basınçlı hava memesi hortumu (önceden monte edilmiş)
 - Rod çapı 8 - 20 mm için
 - Basınçlı hava memesi hortumu (önceden monte edilmiş)
 - Rod çapı 25 - 28 mm için
 - Basınçlı hava memesi Ø 10 mm, Ø 14 mm,

- Ø 17 mm, Ø 27 mm
- Yaylı soket (ön montajlı)
- Temizlik fırçaları Ø 13 mm, Ø 15,5 mm, Ø 17,5 mm, Ø 19,5 mm, Ø 22 mm, Ø 27 mm, Ø 34 mm, Ø 37 mm
- Fırça şablonu
- Uzatma
- Makine girişi SDS plus
- Enjeksiyon Aksesuarları:**
 - Manuel sıkma tabancası
 - Statik mikser
 - Enjeksiyon adaptörü Ø 11 mm, Ø 13 mm,

- Ø 15 mm, Ø 17 mm, Ø 19 mm, Ø 24 mm, Ø 31 mm, Ø 34 mm
- El testeresi
- Diğer:**
 - Montaj protokolü
 - Kurulum talimatları
 - Bant
 - Koruyucu gözlük
 - Şerit metre
 - Termometre
 - Toz maskesi

WIT-REBAR Sistem Çantası Aksesuarları			
Çanta iç dolgusu WIT-REBAR Sistem Çantası için	Art.-Nr.	Üst:	Alt:
		0955 903 480 Amb./Ad. = 1	0955 903 481 Amb./Ad. = 1
Delme Aparatı	Art.-Nr.	0903 489 401 Amb./Ad. = 1	

Würth Sistem Bileşenleri

