

ÇELİK DÜBEL W-F/S

11.11

W-F/S Çelik Dübel, galvanize çelik (küçük pul ve somun ile)							
Dübelin metrik çapı [mm]	Tanım	Maks. Ankraj Plakası Kalınlığı $t_{fix}/t_{fix,red}$ [mm]	Dübelin toplam uzunluğu [mm]	Efektif ankrajlama derinliği hef/hef,red [mm]	Diş uzunluğu [mm]	Art.-Nr.	Amb./Ad.
M6	W-F/S- M6-2/60	2	60	40	26,5	5933 006 060	200
M6	W-F/S- M6-12/70	12	70	40	36,5	5933 006 070	200
M6	W-F/S- M6-22/80	22	80	40	46,5	5933 006 080	200
M6	W-F/S- M6-32/90	32	90	40	56,5	5933 006 090	200
M6	W-F/S- M6-42/100	42	100	40	66,5	5933 006 100	200
M6	W-F/S- M6-52/110	52	110	40	76,5	5933 006 110	200
M6	W-F/S- M6-62/120	62	120	40	86,5	5933 006 120	100
M6	W-F/S- M6-72/130	72	130	40	96,5	5933 006 130	100
M6	W-F/S- M6-82/140	82	140	40	106,5	5933 006 140	100
M8	W-F/S- M8-3/60	-/3	60	-/35	23,5	5933 008 060	100
M8	W-F/S- M8-5-18/75	5/18	75	48/35	38,5	5933 008 075	100
M8	W-F/S- M8-20-33/90	20/33	90	48/35	53,5	5933 008 090	100
M8	W-F/S- M8-45-58/115	45/58	115	48/35	78,5	5933 008 115	100
M8	W-F/S- M8-60-73/130	60/73	130	48/35	93,5	5933 008 130	100
M10	W-F/S- M10-3/70	-/3	70	-/42	29	5933 010 070	100
M10	W-F/S- M10-13/80	-/13	80	-/42	39	5933 010 080	100
M10	W-F/S- M10-10-23/90	10/23	90	55/42	49	5933 010 090	100
M10	W-F/S- M10-20-33/100	20/33	100	55/42	59	5933 010 100	100
M10	W-F/S- M10-40-53/120	40/53	120	55/42	79	5933 010 120	50
M10	W-F/S- M10-70-83/150	70/83	150	55/42	109	5933 010 150	50
M10	W-F/S- M10-90-103/170	90/103	170	55/42	129	5933 010 170	50
M10	W-F/S- M10-130-143/210	130/143	210	55/42	169	5933 010 210	50
M10	W-F/S- M10-150-163/230	150/163	230	55/42	189	5933 010 230	50
M12	W-F/S- M12-3/80	-/3	80	-/50	30	5933 012 080	50
M12	W-F/S- M12-13/90	-/13	90	-/50	38	5933 012 090	50
M12	W-F/S- M12-8-23/100	8/23	100	65/50	48	5933 012 100	50
M12	W-F/S- M12-18-33/110	18/33	110	65/50	58	5933 012 110	50
M12	W-F/S- M12-28-43/120	28/43	120	65/50	68	5933 012 120	50
M12	W-F/S- M12-48-63/140	48/63	140	65/50	88	5933 012 140	50
M12	W-F/S- M12-68-83/160	68/83	160	65/50	108	5933 012 160	50
M12	W-F/S- M12-88-103/180	88/103	180	65/50	128	5933 012 180	50
M12	W-F/S- M12-128-143/220	128/143	220	65/50	168	5933 012 220	50
M12	W-F/S- M12-158-173/250	158/173	250	65/50	198	5933 012 250	25
M16	W-F/S- M16-3/125	3	125	84	60	5933 016 125	25
M16	W-F/S- M16-18/140	18	140	84	75	5933 016 140	25
M16	W-F/S- M16-23/145	23	145	84	80	5933 016 145	25
M16	W-F/S- M16-48/170	48	170	84	105	5933 016 170	25
M16	W-F/S- M16-98/220	98	220	84	155	5933 016 220	25
M16	W-F/S- M16-128/250	128	250	84	185	5933 016 250	25
M16	W-F/S- M16-158/280	158	280	84	200	5933 016 280	25