

FI TEMİZLEYİCİ



Tanım	Hacim l	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Sprey	1	0890 120	12
Bidon	5	0890 120 5	1
Pompalessprey şişesi, boş	1	0891 501 205	

Tüm araç iç kısımları için çevreye uyumlu temizleyici

- Ö standardı Test B 5105 uyarınca hızlı ayrılır
- Biyolojik olarak indirgenir
- Çok iyi temizler buna rağmen koruyucudur
- Silikon içermez

pH: 11,2

Uygulama alanları:

Koltuk kılıfları, baş destekleri, halılar, araç tavanı, kapı iç kaplamaları, bagaj kısmındaki kirli yerler vs.

Kullanım şekli:

FI Temizleyici sadece püskürtülür, kısa süre beklemeye bırakılır, sonra çözülmüş kirler fırça, bez veya sünger ile temizlenir.

FI Temizleyici 1 : 10 a kadar seyreltilir.

Uyarı: Deri yüzeylere uygulanması uygun değildir.

BMF TEMİZLEYİCİ



Tanım	Hacim	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Bidon	5 l	0893 118 2	1
Bidon	20 l	0893 118 3	
Plastik Fıçı	60 l	0893 118 4	
Pompalessprey Kutu	1 l	0891 511 8	
REFILLO-Kutu	400 ml	0891 800 12	
Şarj Ünitesi	-	0891 800	

İşletmeler, makine ve araçlar için çevre dostu temizleyici

- Fosfat, çözücü madde ve asit içermez
- Biyolojik olarak kolay parçalanır
- Makine ile manüel olarak ve yüksek basınç cihazlarında kullanılabilir.
- Güçlü yağ çözücü etkisi olmasına rağmen yumuşaktır ve malzemeye zarar vermez
- Boyalı yüzeyleri, lastik veya plastik kısımlara zarar vermez
- Ö Norm Test B 5105'e göre atık sudan hızlı ayrılır

pH: 9,4

Silikon içermez

AOX içermez

Kullanım yoğunluğu:

Yüksek basınçlı temizleyici

Konsantr 3-5 %.

Zemin temizleme makineleri

Konsantr 3-10 %.

Uyarı: Tekstil ve deri yüzeylerde uygulanması uygun değildir.

Ek ürünler:

Musluk - 5 Litrelik bidon için

Art.-Nr. 0891 302 01

Musluk - 20 Litrelik bidon için

Art.-Nr. 0891 302 03