

HORTUMLU MONTAJ KÖPÜĞÜ



Nem ile genişip kürleşen, tek komponentli, poliüretan bazlı dolgu ve montaj köpüğüdür.

Tabanca gerektirmeyen pratik uygulama şekli

Birçok yüzeye mükemmel yapışma (PTFE, PE, PP hariç) Yüksek doldurma kapasitesi

Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri

Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği sayesinde maksimum stabilite

Su geçirmez ve üzeri boyanabilir

Neme sıcaklığa bağlı olmak üzere 45 litreye kadar verim ve ortam şartlarına bağlı olarak %100 ile %150 arasında genişleme.

DIN 4102-1 standardına göre B3 sınıfına girer.

Art.-Nr.	0892 155 01
Amb./Ad.	1/12
Kabuk Bağlama Süresi (1 cm genişliğinde)	7 ± 3 dk. (ASTM C 1620)
Kesilebilme Süresi (1 cm genişliğinde)	40 ± 5 dk. (ASTM C 1620)
Kürleşme süresi	24 saat
Genleşme miktarı	%100 - %150
Renk	Açık sarı
Verim	30-45 lt (ASTM C 1536)
Sıcaklık dayanımı	-40°C ile +80°C arası
Yanma sınıfı	B3 (DIN 4102-1)

Uygulama alanları

Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda, boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında, elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda kullanılabilir.

Kullanım şekli:

Uygulama +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Kullanımdan önce kutuyu iyice çalkalayın. Yüzeyler tozdan ve yağdan arındırılmalıdır. Pipeti valfe bastırarak yerleştirin. Kutu baş aşağı olacak şekilde valfe bastırarak köpüğü kullanın. Köpük kürleşme süresince genişeyeceği

için boşlukların kısmen doldurulması yeterlidir. Uygulamadan hemen önce ve sonra yüzeylerin nemlendirilmesi daha çabuk bir kürleşme sağlar ve yapıştırma gücünü artırır.

Uyarı

+30°C'nin üstünde ve -5°C'nin altında depolanması durumunda ürünün raf ömrü kısalmaktadır. Depolama ve taşıma esnasında dik durumda tutulmalıdır. İdeal sonuç için uygulamadan en az 12 saat önce oda sıcaklığında bekletilmelidir.