

TEK BİLEŞENLİ SOĞUK D4 AHŞAP TUTKALI



Tanım / Ambalaj	İçerik kg	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Kova	12	0892 100 222	1
Kova	30	0892 100 223	1

Uygulama alanları:

Tek bileşenli soğuk D4 ahşap tutkalı ile tutkallama: Sürekli su akışına veya su buharı yoğunlaşmasına maruz kalan iç mekanlar ve doğrudan güneşe karşı üst koruması bulunan dış mekanlar. İç kapılar, iç merdiven basamakları ve parmaklıkları, pencereler, çerçeve

köşeleri, lamine pencere elemanları imalatı, dış kapılar (blok çerçeve bağlantısı), ev ve mutfak mobilyaları, laboratuvar ve banyo mobilyaları, montaj işleri, yüzeyler, tahta derzleri ve bloklar, yumuşak, sert, egzotik ağaçlar ve sunta plakalar.

Teknik bilgiler

Kimyasal Baz	PVAC (Polivinil asetat dispersiyon)
Renk	Beyaz (kürleştiğinde trasnparan)
pH değeri	≈ 3
Viskozite	≈7.000 mPa.s (Brookfield)
Yoğunluk	1.10 g/cm ³
Katı madde içeriği	≈ %50
Film oluşumu için gerekli min. sıcaklık	≈ +7 °C

İdeal çalışma koşulları

İdeal oda, malzeme ve tutkal sıcaklığı	18 - 20°C
Ahşabın nemi	İç mekan %8 - 10 / Dış mekan %11 - 15
Bağıl nem	%60 - %70
Yüzey birleştirmede kullanılacak tutkal miktarı	Yaklaşık 100 - 160 g/m ²
Montaj işlerinde kullanılacak tutkal miktarı	Yaklaşık 120 - 180 g/m ²
Çalışma süresi: (150g/m ² ürün/ +20 °C)	Yaklaşık 8 - 25 dak.
Uygulanacak basınç	0.1 - 0.8 N/mm ² (malzeme türüne göre değişebilir):
Minimum basınç süresi:	
Montaj işleri: (+20°C'de)	20 - 25 dak.
Yüzey birleştirme: (+20°C'de)	20 dak.
Kaplama işlemleri: (+20°C'de)	20 - 30 dak.
(+50°C'de)	8 - 10 dak.
(+80°C'de)	2 - 8 dak.

Bu bilgiler, test ve deneyimlerimizden ortaya çıkmış olup sadece tavsiye niteliğindedir. Uygulanmadan önce test edilmesi gerekir. Ayrıntılı bilgi için teknik bilgi formuna bakın.

Bütün ahşap çeşitlerinin tutkalanması için uygundur. DIN EN 204 standardına göre D4 sınıfındadır (WATT91).



Sıcaklık ve suya karşı yüksek derecede dayanıklı

- DIN EN 204'e göre test edilmiş D4 kalitesi. IFT Rosenheim tarafından onaylanmıştır. Onay numarası 505 37117/1
- DIN EN 14257 (WATT91) gereksinimlerini yerine getirir. IFT Rosenheim tarafından onaylanmıştır. Onay numarası 505 37117/2

Kolay boşaltma

Tutkal tıpası açılarak tutkal kabının içeriği temiz ve kolay bir şekilde tutkal şişesine veya tutkal rulusunun haznesine boşaltılabilir.

Kolay kullanım

Sertleştirici katılmasına gerek kalmaz. Karışım ömrü sınırlaması bulunmaz.

Saydam sertleşme

Yapışma derzleri görünmez.

Depolama uyarısı

Orijinal ambalajında, kapalı biçimde, kuru ortamda, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde, +15°C ile +25°C arasında depolayınız.

Ek ürünler:

Tutkal rulusu
Art.-Nr. 0891 186

Tutkal spatulası
Art.-Nr. 0891 185

Tutkal şişesi
Art.-Nr. 0892 100 01