

MEMBRAN PRES TUTKALI

Poliüretan dispersiyon esaslı, tek komponentli presleme tutkalıdır.



Art.-Nr.	0892 100 75
Amb./Ad.	1
Ph 20 °C'de	5
Brookfield Viskozitesi	1280 ± 160 cp / 20 - 23 °C (Sipndle 3)
Özgül ağırlık	0,91 - 0,93 gr/ml
Min. Film oluşturma sıcaklığı	+12 °C
Aktivasyon sıcaklığı	60 - 80 °C
Renk	Beyaz
Film	Şeffaf, sağlam, elastik
Ağırlık	20 kg

Kullanım alanları

Her türlü vakum membran pres makinelerinde MDF üzerine PVC folyoların yapıştırılması amacıyla kullanılır.

Kullanım şekli:

1,70 veya 1,80 mm çapında tabanca ile 6,5 - 7 bar basınçla MDF yüzeyine pistle edin. Yapıştırıcı beyaz renkte olduğundan dolayı uygulama yapan kişiye yüzeye atılan tutkalı takip etme kolaylığı sağlar. Tutkallanmış yüzeyleri 25 - 30 dakika bekleme odalarında havalandırın. Tutkallanmış ve kuruma işlemi gerçekleşmiş parçaları membran makinası tablosuna yerleştirin. Isı transferi ile PVC'nin tutkal kısmına ulaştırılacak sıcaklığın 70 °C civarında, uygulanacak basıncın ise 2 - 6 bar

arasında olması tavsiye edilir. Basım işlemi gerçekleştirildikten sonra PVC folyo ve tutkalın soğuması için 2 - 3 dakika bekletin.

Uyarı

Asla su ile seyreltilmemelidir.

Bilgi

Ürün +10 °C ile +30 °C arasında depolanmalı ve uygulanmalıdır.

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için de geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır. Teknik değişiklik ve geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.