

YAPIŞTIRICI ÖZELLİK TABLOSU

Açıklamalar

++ Özellikle tavsiye edilir

+ Uygun

v Deneyerek uygulanmalı

- Uygun değil

0 İşaretili yüzeylere uygun yapıştırıcı ++ ancak bu yüzeylerin birbirine yapıştırılması için kullanılamaz

Bu bilgiler sayesinde, yaptığımız kapsamlı testler sonucu edinmiş olduğumuz tecrübeyi sizlerle paylaşmayı amaçlıyoruz. Diğer yandan, ürünlerin münferit yüzeyler üzerindeki çoklu uygulamaları, saklama veya uygulama koşulları gibi, bizlerin etki alanı dışındaki koşulların doğurabileceği sorunlar hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğimizi beyan ederiz.

Aynı durum, bağımlılığı olmayan Müşteri Hizmetleri ile teknik hizmetler için de geçerlidir. Ürünleri, uygulama öncesi küçük bir alanda mutlaka test etmenizi tavsiye ederiz. Ürünlerimizin kalitesi ise bütünüyle güvencemiz altındadır. Ürünlerin geliştirilmesi sürecinde oluşabilecek değişikliklerin yansıtılması hakkımız saklıdır.

Ürün yelpazesi	Temel madde	Hacim	Art.-Nr.	Amb./Ad.	Özellikler
Klebfix	Siyanakrilat	5 g 20 g 50 g	0893 090 0 0893 09 0893 090	1/25 1 1	<ul style="list-style-type: none"> Son derece hızlı yapışma sağlayan siyanakrilat yapıştırıcı Saniyeler içerisinde uygulamaya hazır hale gelir
Elastofix	Siyanakrilat	20 g	0893 092	1	<ul style="list-style-type: none"> Çok hızlı yapışma sağlayan siyanakrilat yapıştırıcı Siyah renkli, dayanıklı ve esnek, yüksek sıcaklık mukavemetine sahip
Plastofix	Siyanakrilat	20 g	0893 091	1	<ul style="list-style-type: none"> Çok hızlı yapışma sağlayan siyanakrilat yapıştırıcı Birleştirilmesi zor plastik yüzeyler için uygun yapıştırıcı
Hızlı Yapıştırıcı	Siyanakrilat	4 g	0893 094	1/25	<ul style="list-style-type: none"> Son derece hızlı yapışma sağlayan siyanakrilat yapıştırıcı Çok ince uygulamalar için, baş aşağı uygulamalarda da kullanılabilir
SKG	Siyanakrilat	3 g 20 g	0893 403 0893 403 1	1/40 1/10	<ul style="list-style-type: none"> Son derece hızlı yapışma sağlayan siyanakrilat yapıştırıcı Jel kıvamında, dikey yüzeylerde akma yapmaz
Holzfix	Üretan akrilat	50 g	0893 423	1	<ul style="list-style-type: none"> Son derece hızlı yapışma sağlayan siyanakrilat yapıştırıcı Ahşap yüzeylerin birleştirilmesi için özel yapıştırıcı
Cam-Metal için özel yapıştırıcı	Üretan akrilat, işlenmiş metakrilat	1 g (Sertleştirici 0,5 ml)	0893 40	5	<ul style="list-style-type: none"> Cam ve metal yüzeylerde hızlı yapışma Sadece 2-3 dakika sonrasında, malzemeler işlenebilir duruma gelir
2 Bileşenli Al-1 Yapıştırıcı	Epoksi reçine	2 x 400 g	0892 130 010	6	<ul style="list-style-type: none"> Çözücü içermeyen 2 bileşenli yapıştırıcı +120°C sıcaklığa kadar dayanıklı
2 Bileşenli PUR Yapıştırıcı	Poliüretan	550 g 900 g	0892 135 1 0892 135	6 6	<ul style="list-style-type: none"> Çözücü içermeyen 2 bileşenli yapıştırıcı +120°C sıcaklığa kadar dayanıklı
Çift komponentli hızlı yapıştırıcı ESK 48	Epoksi reçine	48 ml	0893 480	3	<ul style="list-style-type: none"> Üzeri boyanabilir ve zımparalanabilir Isıya maruz bırakıldığında daha hızlı sertleşir
Özel Plastik Yapıştırıcı	Hibrid akrilat	38 ml	0893 480 001	1	<ul style="list-style-type: none"> Özellikle PP ve PE gibi plastik yüzeylerde mükemmel yapışma Hızlı kuruma ve kısa uygulama süresi
Universal Yapıştırıcı	Klor Butadien kauçuk	65,5 ml 185 ml 730 ml 4.600 ml	0893 100 021 0893 100 022 0893 100 023 0893 100 024	1/12 1/12 1/12 1	<ul style="list-style-type: none"> Toluol içermez, uzun süre etkili yapıştırıcı Yakl. +110°C sıcaklığa kadar dayanıklı
Sprey Yapıştırıcı	Sentetik kauçuk	500 ml	0890 100 055	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Hızlı kuruyan universal yapıştırıcı Ayarlanabilir sprej başlığı
Sprey yapıştırıcı Yüksek mukavemet	Sentetik kauçuk	400 ml	0890 100 056	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Anında, güçlü yapışma Ayarlanabilir sprej başlığı
Sprey Yapıştırıcı	Akrilik reçine	400 ml	0893 100 20	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Üst üste uygulanabilir, yapışkan tortu bırakmaz
Profil Lastik Yapıştırıcı	Polikloropiren kauçuk	180 g	0890 100 015	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Uzun süre etkili yapıştırıcı Yakl. +100°C sıcaklığa kadar dayanıklı
Montaj Yapıştırıcısı	Sentetik kauçuk sentetik reçine	310 ml	0892 100 100	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Hızlı, dayanıklı, yapı malzemeleri için yapıştırıcı Uzun süre etkili ve farklı hava koşullarına dayanıklı Üzeri boyanabilir
Montaj Yapıştırıcısı	Akrilik dağılım	310 ml	0893 100 100	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Çözücü içermez, kokusuz Uzun süre etkili ve farklı hava koşullarına dayanıklı Hızlı, dayanıklı, yapı malzemeleri için yapıştırıcı
Multi Kuvvetli Hızlı Yapıştırıcı	Poliüretan	310 ml	0893 100 110	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Çok hızlı yapışan, az köpüren yapı malzemeleri için yapıştırıcı Kuvvetli yapışma, su geçirmezlik ve ısı mukavemeti, DIN EN 204-D4 by İft Rosenheim ve Watt 91 uyarınca test edilmiştir
PUR RAPID Yapı Malzeme Yapıştırıcısı	Poliüretan	310 ml	0892 100 102	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Hızlı yapışan, köpüklü yapı malzeme yapıştırıcısı Yüksek derecede su geçirmezlik ve sıcaklık mukavemeti
Yapıştırıcı Sızdırmaz Transparan	MS Polimer	290 ml	0893 225 0	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Yapısal, elastik bağlantılar için Geniş yüzey seçeneği
Ayna Yapıştırıcısı	Polimer kauçuk	290 ml	0890 600	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Çözücü içermeyen ayna yapıştırıcısı Hızlı, elastik yapışma Ayna sırrına zarar vermez
FSK Sistem Yapıştırıcısı	Vinil Klorür Polimer	200 g 200 g	0892 100 09 0892 100 091	1/30 1/30	<ul style="list-style-type: none"> PVC profillerinin soğuk kaynağı için ideal Yüksek yapışma gücüne sahip tikotropik yapışkan bileşiği UV ışınlarına, kimyasallara ve farklı hava koşullarına dayanıklı
Wütop Film Yapıştırıcı	Akrilik polimer dispersiyon	310 ml 600 ml	0893 700 100 0893 700 110	1/12 20	<ul style="list-style-type: none"> Çözücü içermez Buhar yalıtımı/duvar bağlantı bariyerlerinde sürekli dayanıklılık IBP Stuttgart tarafından 600 Pa yalıtım üzerinden test edilmiştir
Eritme Yapıştırıcı Mum Şeffaf	Etilen kopolimer	1,8 kg 5 kg	0890 100 052 0890 100 054	1 5	<ul style="list-style-type: none"> Hızlı yapışma, kısa pres süresi Genel kullanım için şeffaf çubuklar
Yapıştırıcı Sızdırmaz	Poliüretan	310 ml 400 ml 600 ml 70 ml	0890 100 1-6 0890 100 111-113 0890 100 181-183 0890 100 11-31	1/12/24 12 20 1/24	<ul style="list-style-type: none"> Genel kullanım için elastik yapışkan yalıtım Üzeri boyanabilir ve zımparalanabilir Gıda ile teması yasal olarak onaylanmıştır (Isega sertifikalı)
Yapıştırıcı Sızdırmaz Fast	Poliüretan	310 ml	0890 100 710-730	1/12/24	<ul style="list-style-type: none"> Son derece güçlü ve kalıcı, elastik yapışkan yalıtım Üzeri boyanabilir ve zımparalanabilir Gıda ile teması yasal olarak onaylanmıştır (Isega sertifikalı)
Yapıştırıcı Sızdırmaz Power	Hibrid poliüretan	300 ml	0893 235 1-3	1/12	<ul style="list-style-type: none"> Uygulama başlangıcında yüksek güce sahip, ultra güçlü yapışan yalıtım Üzeri boyanabilir, UV ışınlarına, hava koşullarına ve eskimeye karşı dayanıklı NSF sertifikalı