

TÜYLÜ BEZ BANT



Genişlik	Uzunluk	Renk	Art.-Nr.	Amb./Ad.
19 mm	15 m	Siyah	0985 800 10	10

Teknik bilgiler	
Taşıyıcı malzeme	Pet tüylü kumaş
Yapışkan türü	Doğal kauçuk
Toplam kalınlık	390 µm
Çeliğe yapışma	3,5 N/cm
Kopma anındaki uzama	%34
Çekme direnci	340 N/cm
Sıcaklık direnci	-40°C ile +105°C

LPG dönüşüm sistemlerinde kablo setlerinin ve kablo tesisatlarının manuel veya makina ile bağlanmaları, kablo toplama, tek ve düz kablo montajı, otomotiv sanayisinde yüksek sıcaklığa dayanım gerektiren bölgelerde kablo demetleme uygulamalarında kullanmak için.

Düşük ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılık.

- Sıcaklık değişimi gözlenen bölgelerde üstün yapışma gücü

Yüksek yapışma

- Kontrollü çözülme gücü

Üstün yaşlanma direnci.

Pürüzlü ve pürüzsüz yüzeylerde uyumlu.

Elle kolay koparılabilir.

TÜYSÜZ BEZ BANT



Genişlik	Uzunluk	Renk	Art.-Nr.	Amb./Ad.
19 mm	15 m	Siyah	0985 800 30	10

Teknik bilgiler	
Taşıyıcı malzeme	Pamuk kumaş
Yapışkan türü	Doğal kauçuk
Toplam kalınlık	350 µm
Çeliğe yapışma	3,2 N/cm
Kopma anındaki uzama	%12
Çekme direnci	200 N/cm
Sıcaklık direnci	100°C

LPG dönüşüm sistemlerinde kablo setlerinin ve kablo tesisatlarının manuel veya makina ile bağlanmaları, kablo toplama, tek ve düz kablo montajı, otomotiv sanayisinde yüksek sıcaklığa dayanım gerektiren bölgelerde kablo demetleme uygulamalarında kullanmak için.

Düşük ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılık.

- Sıcaklık değişimi gözlenen bölgelerde üstün yapışma gücü

Yüksek yapışma

- Kontrollü çözülme gücü

Üstün yaşlanma direnci.

Elle kolay koparılabilir.