

## HSSCO8 BI-METAL PANÇ LONGLIFE + SPEED




### Özellikleri:

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Çok yönlülük:                 | ●●●● |
| Kullanım ömrü:                | ●●●● |
| Delme hızı:                   | ●●●● |
| Matkap delik kalitesi/Hassas: | ●●○○ |



| Boyutlar |         | Önerilen devir sayısı (rpm) |                 |             |        |           | Art.-Nr.     | Amb./<br>Ad. |
|----------|---------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| mm       | inç     | Çelik                       | Paslanmaz çelik | Döküm demir | Pirinç | Alüminyum |              |              |
| 14       | 9/16    | 580                         | 300             | 400         | 790    | 900       | 0632 900 014 |              |
| 16       | 5/8     | 550                         | 275             | 365         | 730    | 825       | 0632 900 016 |              |
| 17       | 11/16   | 500                         | 250             | 330         | 665    | 750       | 0632 900 017 |              |
| 19       | 3/4     | 460                         | 230             | 300         | 600    | 690       | 0632 900 019 |              |
| 20       | 25/32   | 445                         | 220             | 290         | 580    | 660       | 0632 900 020 |              |
| 21       | 13/16   | 425                         | 210             | 280         | 560    | 630       | 0632 900 021 |              |
| 22       | 7/8     | 390                         | 195             | 260         | 520    | 585       | 0632 900 022 |              |
| 24       | 15/16   | 370                         | 185             | 245         | 495    | 555       | 0632 900 024 |              |
| 25       | 1       | 350                         | 175             | 235         | 470    | 525       | 0632 900 025 |              |
| 27       | 1 1/16  | 325                         | 160             | 215         | 435    | 480       | 0632 900 027 |              |
| 29       | 1 1/8   | 300                         | 150             | 200         | 400    | 450       | 0632 900 029 |              |
| 30       | 1 3/16  | 285                         | 145             | 190         | 380    | 425       | 0632 900 030 |              |
| 32       | 1 1/4   | 275                         | 140             | 180         | 360    | 410       | 0632 900 032 |              |
| 33       | 1 5/16  | 260                         | 135             | 175         | 345    | 390       | 0632 900 033 |              |
| 35       | 1 3/8   | 250                         | 125             | 165         | 330    | 375       | 0632 900 035 |              |
| 37       | 1 7/16  | 240                         | 120             | 160         | 315    | 360       | 0632 900 037 |              |
| 38       | 1 1/2   | 230                         | 115             | 150         | 300    | 345       | 0632 900 038 |              |
| 40       | 1 9/16  | 220                         | 110             | 145         | 290    | 330       | 0632 900 040 |              |
| 41       | 1 5/8   | 210                         | 105             | 140         | 280    | 315       | 0632 900 041 |              |
| 43       | 1 11/16 | 205                         | 100             | 135         | 270    | 305       | 0632 900 043 |              |
| 44       | 1 3/4   | 195                         | 95              | 130         | 260    | 295       | 0632 900 044 |              |
| 46       | 1 13/16 | 190                         | 95              | 125         | 250    | 285       | 0632 900 046 |              |
| 48       | 1 7/8   | 180                         | 90              | 120         | 240    | 270       | 0632 900 048 |              |
| 51       | 2       | 170                         | 85              | 115         | 230    | 255       | 0632 900 051 |              |
| 52       | 2 1/16  | 165                         | 80              | 110         | 220    | 245       | 0632 900 052 |              |
| 54       | 2 1/8   | 160                         | 80              | 105         | 210    | 240       | 0632 900 054 |              |
| 57       | 2 1/4   | 150                         | 75              | 100         | 200    | 225       | 0632 900 057 |              |
| 59       | 2 5/16  | 145                         | 75              | 100         | 195    | 225       | 0632 900 059 |              |
| 60       | 2 3/8   | 140                         | 70              | 95          | 190    | 220       | 0632 900 060 |              |
| 64       | 2 1/2   | 135                         | 65              | 90          | 180    | 205       | 0632 900 064 |              |
| 65       | 2 9/16  | 130                         | 65              | 85          | 170    | 195       | 0632 900 065 |              |
| 67       | 2 5/8   | 130                         | 65              | 85          | 170    | 195       | 0632 900 067 |              |
| 68       | 2 11/16 | 130                         | 65              | 85          | 165    | 190       | 0632 900 068 |              |
| 70       | 2 3/4   | 125                         | 60              | 80          | 160    | 185       | 0632 900 070 |              |
| 73       | 2 7/8   | 120                         | 60              | 80          | 160    | 180       | 0632 900 073 |              |
| 76       | 3       | 115                         | 55              | 75          | 150    | 170       | 0632 900 076 |              |
| 79       | 3 1/8   | 110                         | 55              | 70          | 140    | 165       | 0632 900 079 |              |
| 83       | 3 1/4   | 105                         | 50              | 70          | 140    | 155       | 0632 900 083 |              |
| 86       | 3 3/8   | 100                         | 50              | 65          | 130    | 150       | 0632 900 086 |              |
| 89       | 3 1/2   | 95                          | 45              | 65          | 130    | 145       | 0632 900 089 |              |
| 92       | 3 5/8   | 95                          | 45              | 60          | 120    | 140       | 0632 900 092 |              |
| 95       | 3 3/4   | 90                          | 45              | 60          | 120    | 135       | 0632 900 095 |              |
| 98       | 3 7/8   | 90                          | 45              | 60          | 120    | 135       | 0632 900 098 |              |
| 102      | 4       | 85                          | 40              | 55          | 110    | 130       | 0632 900 102 |              |
| 105      | 4 1/8   | 80                          | 40              | 55          | 110    | 120       | 0632 900 105 |              |
| 108      | 4 1/4   | 80                          | 40              | 55          | 110    | 120       | 0632 900 108 |              |
| 111      | 4 3/8   | 80                          | 40              | 50          | 100    | 120       | 0632 900 111 |              |
| 114      | 4 1/2   | 75                          | 35              | 50          | 100    | 105       | 0632 900 114 |              |
| 121      | 4 3/4   | 70                          | 35              | 45          | 90     | 95        | 0632 900 121 |              |
| 127      | 5       | 65                          | 30              | 40          | 85     | 90        | 0632 900 127 |              |
| 140      | 5 1/2   | 60                          | 30              | 35          | 80     | 85        | 0632 900 140 |              |
| 152      | 6       | 55                          | 25              | 35          | 75     | 85        | 0632 900 152 |              |

## Çelik/Paslanmaz çelik



**En sağlam paslanmaz çelik malzemelerde bile yüksek delme hızı ve uzun kullanım ömrü.**

### Az çaba ile son derece hızlı ilerlemesini sağlar

Yeni geliştirilen diş şekli sayesinde

### Yüksek merkezleme ve darbe hassasiyeti

Daha çok dişli sağlam tabanlı

### 38 mm kesme derinliğine kadar çok sessiz ve az titreşimli çalışma

Değiştirilebilir diş kombinasyonu M42 bi-metal'den yapılmıştır (%8 kobalt)

### Talimatlar:

Hafif bir baskı ile ön delme işlemi yapın. Düşük kuvvetle dengeli güçte delmeye devam edin. Titreşimi önlemek için hız tablosunu dikkate alın ve soğutuma suyu veya soğutma yağı kullanın. Ahşap ve ahşap gibi malzemeler kullanırken deliğin hava almasına izin verin. Çelik ve paslanmaz çelik malzemelerde sık kullanım için, HW dairesel testeremizi kullanmanızı öneririz. İnce metal saclar için uygun değildir.

### Uyumlu olduğu malzemeler

Çelik, paslanmaz çelik, döküm demir, bakır, tunç (bronz), alüminyum, ahşap ve plastik için uygundur.

### Ek ürünler:

**Giriş Yeri A2 (merkezleme matkap ucu dahil) Ø 14 – 130 mm**  
Art.-Nr. 0632 02

**Giriş Yeri A4 (merkezleme matkap ucu dahil) Ø 32 – 152 mm**  
Art.-Nr. 0632 04

**Silindirik Giriş Yeri 1 A2 (enkektör fonksiyonlu)**  
Art.-Nr. 0632 02 3