

Lokma Anahtar ve Bit Seti

10 mm, 30 parçalı.

Art.-Nr. 0965 12 300

İç ve dış TX lokma anahtarları ve bitsli komple set.

İlave olarak 3/8" ve 1/2" cırcırın kullanılması için 2 adaptör mevcuttur.

Teslimat sıkıştırımlı sünger astarlı, metal bir çanta içinde.



Teslimat kapsamı:

Tanım	Kafa tipi	Uzunluk mm	Art.-Nr.	
TX 20 delikli	☼	30	0614 788 20	1/5
TX 25 delikli			0614 788 25	
TX 27 delikli			0614 788 27	
TX 30 delikli			0614 788 30	
TX 40 delikli			0614 788 40	
TX 45 delikli			0614 788 45	
TX 50 delikli			0614 788 50	
TX 55 delikli	0614 788 55			
TX 20	☼	75	0614 788 120	
TX 25			0614 788 125	
TX 27			0614 788 127	
TX 30			0614 788 130	
TX 40			0614 788 140	
TX 45			0614 788 145	
TX 50			0614 788 150	
TX 55	0614 788 155			

Tanım	Kafa tipi	Uzunluk mm	Art.-Nr.	
1/4" lokma anahtar E 5	☼	22	0715 112 05	1/10
1/4" lokma anahtar E 6			0715 112 06	
1/4" lokma anahtar E 7			0715 112 07	
1/4" lokma anahtar E 8			0715 112 08	
1/4" lokma anahtar E 10			0715 112 10	
1/2" lokma anahtar E 11	☼	40	0715 132 11	
1/2" lokma anahtar E 12			0715 132 12	
1/2" lokma anahtar E 14			0715 132 14	
1/2" lokma anahtar E 16			0715 132 16	
1/2" lokma anahtar E 18			0715 132 18	
1/2" lokma anahtar E 20			0715 132 20	
1/2" lokma anahtar E 24	0715 132 24			
3/8" cırcır için adaptör	☼	29	0715 12 02	1
1/2" cırcır için adaptör		37	0715 13 03	
Köpük	-	270x155x35	0955 12 300	
Metal kutu	-	280x165x45	0955 12 371	

Bit Seti

10 mm, 47 parçalı.

Art.-Nr. 0965 12 470

Motorlu taşıt ve kargo alanında en çok kullanılan 10 mm bits seti.

- Uygulama örnekleri: Fiat, VW ve ayrıca Japon motorlarındaki silindirik başlı civatalar için kama formu ve çok dişli profil.
- Teslimat sıkıştırımlı sünger astarlı, metal bir çanta içinde, iki adaptör ile birlikte.



Teslimat kapsamı:

Tanım	Kafa tipi	Uzunluk mm	Art.-Nr.	
3/8" cırcır için adaptör	☼	29	0715 12 02	1
1/2" cırcır için adaptör		37	0715 13 03	
TX 20 delikli	☼	30	0614 788 20	1/5
TX 25 delikli			0614 788 25	
TX 27 delikli			0614 788 27	
TX 30 delikli			0614 788 30	
TX 40 delikli			0614 788 40	
TX 45 delikli			0614 788 45	
TX 50 delikli			0614 788 50	
TX 55 delikli	0614 788 55			
TX 20	☼	75	0614 788 120	
TX 25			0614 788 125	
TX 27			0614 788 127	
TX 30			0614 788 130	
TX 40			0614 788 140	
TX 45			0614 788 145	
TX 50			0614 788 150	
TX 55	0614 788 155			
İç 6 köşe SW 5	☼	30	0614 788 305	
İç 6 köşe SW 6			0614 788 306	
İç 6 köşe SW 7			0614 788 307	
İç 6 köşe SW 8			0614 788 308	
İç 6 köşe SW 10			0614 788 310	

Tanım	Kafa tipi	Uzunluk mm	Art.-Nr.	
Çoklu diş M 5	☼	30	0614 788 405	1/5
Çoklu diş M 6			0614 788 406	
Çoklu diş M 8			0614 788 408	
Çoklu diş M 10			0614 788 410	
Çoklu diş M 12			0614 788 412	
Çoklu diş M 6	☼	75	0614 788 506	
Çoklu diş M 8			0614 788 508	
Çoklu diş M 10			0614 788 510	
Çoklu diş M 12			0614 788 512	
Kama formu RI 5	☼	30	0614 788 605	
Kama formu RI 6			0614 788 606	
Kama formu RI 7			0614 788 607	
Kama formu RI 8			0614 788 608	
Kama formu RI 9			0614 788 609	
Kama formu RI 10			0614 788 610	
Kama formu RI 12			0614 788 612	
Kama formu RI 13			0614 788 613	
Kama formu RI 14			0614 788 614	
Kama formu RI 5			☼	75
Kama formu RI 6	0614 788 706			
Kama formu RI 8	0614 788 708			
Kama formu RI 10	0614 788 710			
PH 2	☼	30	0614 788 902	
PH 3			0614 788 903	
Köpük	-	270x155x35	0955 12 470	1
Metal kutu	-	280x165x45	0955 12 371	