

DARBELİ MATKAP H 22-SLE



Basit, hafif ve kullanışlı darbeli matkap.

Çanta içinde 3 adet yüksek kaliteli Quadro-L SDS matkap ucu ile birlikte Art.-Nr. 5708 200 1

Kompakt

Hafifliği ve ergonomik tasarımı sayesinde yorulmadan çalışma imkanı sağlar.

Teslimat kapsamı		
Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Darbeli Matkap H 22-SLE	-	
İlave Sap	5808 202 015	
Bakım Spreyi, 100 ml	0893 051 702	
Uzun ömürlü matkap ucu Quadro-L 6 x 160 mm	0648 006 016	1
Uzun ömürlü matkap ucu Quadro-L 8 x 160 mm	0648 008 016	
Uzun ömürlü matkap ucu Quadro-L 10 x 160 mm	0648 001 016	
Çanta iç dolgusu	5808 200 995	
ORSY 200 Boş Çanta	0955 702 1	

Teknik bilgiler	
Gerilim	230 Volt
Koruma sınıfı	□
Güç girişi	700 Watt
Nominal devir sayısı	0-1.250 devir/dak.
Nominal darbe sayısı	0-4.500 devir/dak.
Darbe şiddeti	2,2 Joule
Mandren	SDS-plus
Ağırlık	2,4 kg
Kablo uzunluğu	4 m

Özellikleri	
Betonda ve tuğlada çapı Ø	4-22 mm
İdeal delme çapı Ø	6-14 mm
Örme duvarda maks. delik açma çapı	68 mm maks.
Değiştirilebilir mandren	Hayır
Kırıcı fonksiyonu	Hayır
Ayarlanabilir kırıcı pozisyonu	Hayır
Sağ - Sol çalışma	Evet
Normal delme için darbe durdurma özelliği	Evet
Devir anahtarı	Evet
Sürekli çalışma için sabitleme düğmesi	Evet

İşlenebilir malzemeler:

Beton, örme duvar.

Ek ürünler:

SDS-Plus Matkap Ucu
Art.-Nr. 0648