

ELEKTRİKLİ DARBELİ MATKAP H 24-MLS/ H 24-MLE



Teslimat kapsamı			
Tanım	H 24-MLE Art.-Nr.	H 24-MLS Art.-Nr.	Amb./ Ad.
Darbeli Matkap	5708 201 1	5708 202 1	1
SDS Mandren	-	5808 202 001	
Standard Mandren	5808 202 014		
İlave Sap	5808 202 015		
Bakım Spreyi, 100 ml	0893 051 702		
ZEBRA Uzun ömürlü matkap ucu Quadro-L 6 x 160 mm	0648 006 016		
ZEBRA Uzun ömürlü matkap ucu Quadro-L 8 x 160 mm	0648 008 016		
ZEBRA Uzun ömürlü matkap ucu Quadro-L 10 x 160 mm	0648 001 016		
Çanta iç dolgusu	5808 200 995		
ORSY 200 Boş çanta	0955 702 1		

Teknik bilgiler	
Gerilim	230 volt
Koruma sınıfı	<input checked="" type="checkbox"/>
Güç girişi	750 W
Nominal devir sayısı	0 - 1.250 devir/dak.
Nominal darbe sayısı	0 - 4.500 devir/dak.
Darbe şiddeti	2,4 Joule
Mandren	SDS-plus
Kablo uzunluğu	4 m
Ağırlık	2,5 kg (H 24-MLE) 2,6 kg (H 24-MLS)

Özellikleri	
Betonda ve tuğlada delme çapı	4 - 24 mm
İdeal delme çapı	6 - 16 mm
Örme duvarda maks. delik açma çapı	68 mm
Değiştirilebilir mandren	Hayır (H 24-MLE) Evet (H 24-MLS)
Kırıcı fonksiyonu	Evet
Ayarlanabilir kırıcı pozisyonu	Evet
Sağ - Sol çalışma	Evet
Normal delme için darbe durdurma özelliği	Evet
Devir anahtarı	Evet
Sürekli çalışma için sabitleme düğmesi	Evet
İşlenebilir malzemeler	Beton, duvar (H 24-MLE) Beton, duvar, ahşap, metal (H 24-MLS)

1. Hafif ve kullanışlı darbeli matkap.
2. Kırıcı fonksiyon

H 24-MLS

Çift mandrenli (SDS-Standard)

İki farklı kullanım seçeneği. Makina birkaç işlemle SDS'den normal mandrene dönüştürülebilir.

Çanta içinde SDS ve standard mandren, 3 adet yüksek kaliteli Quadro SDS matkap ucu ile birlikte
Art.-Nr. 5708 202 1

H 24-MLE

Tek mandrenli (SDS)

Çanta içinde 3 adet uzun ömürlü Quadro-L SDS matkap ucu ile birlikte
Art.-Nr. 5708 201 1

Kompakt

Hafifliği ve ergonomik tasarımı sayesinde yorulmadan çalışma imkanı sağlar.

Çok amaçlı

Kırıcı fonksiyonu sayesinde düzeltme işlemlerinde de kullanılabilir.

Ek ürünler:

SDS Plus Dabeli Matkap
Art.-Nr. 0648