



Elektrikli Kırıcı Delici Matkap

BMH 40-XE

Art.-Nr. 0702 552 1

Çalışma esnasında oluşan titreşimleri azaltan ve böylece kullanıcıyı koruyan aktif sönümlenme sistemli kırıcı delici darbeli matkap.

- İyi bir kesileme işleminde darbe gücü 8,5'dan 10 Joule yükseltilir. Böylelikle havalı keski gibi hızlı kesileme.
- Sıvı yağla yağlama, bu sebeple soğuk durumda son derece iyi çalışmaya başlama ve tam kuvvetle çalışma özelliği.
- Devir sayısı, darbe sayısı ve darbe kuvvetinin ayarı için ayar düğmesi.
- Kablodaki hareketli küresel başlık kablo kırılmasını önler.
- Keski konumu 12 kademede sabitlenebilir, bu sayede farklı çalışma açılarına uyum mümkündür.
- Motor arızalarına karşı kömürlü fırça kapatma tertibatı, ilave olarak kömürlerin değişme durumu gösterilir.
- Kesileme işletiminde açma-kapatma şalteri otomatik olarak kilitlenir. Böylece daha rahat çalışma mümkün olur.
- Hassas delme için gaz verme fonksiyonu.
- Daha fazla konfor için etrafı köpük kaplı, her tarafa döndürülebilir ilave tutma sapı.
- Kullanıcının korunması için emniyet kavraması.
- Kalite made in Germany.



Teslimat kapsamı

Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Elektrikli kırıcı delici matkap BMH 40-XE	0702 552 X	1
Bakım spreyi 150 ml	0893 051	
İlave sap	0708 552 078	
Plastik master çanta (ABS)	0955 702 552	

Teknik bilgiler

Gerilim	230 V/ 50 Hz
Güç girişi	1100 Watt
Güç çıkışı	650 Watt
Nominal devir sayısı	170–340 min ⁻¹
Nominal darbe sayısı	1700–3300 min ⁻¹
Darbe şiddeti	2–8,5/2–10 Joule
Keski ayarları	12
Kablo uzunluğu	4 m
Takım giriş yeri	SDS-maks.
Aksesuarsız ağırlık	6,2 kg

Rakamlarla güç özellikleri

Betonda delme Ø komple matkap	16–40 mm
İdeal delme alanı	24–34 mm
Betonda delme Ø	40–90 mm
Delik testeresi	
Betonda delme Ø	45–55 mm
Geçiş deliği matkap ucu	
Betonda performans B 35	145 kg/h

Aksesuar

Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Darbeli matkap ve keski	0647 0..	–
Darbeli matkap başlığı	0632 2..	
SDS-plus matkap uçlarının kullanılması için adaptör	0714 44 04	1
Kömürlü fırça seti	0708 555 078	



1100 Watt gücündeki motor hızlı olarak işlerin ilerlemesini sağlamaktadır.



Cihazın üst tarafında büyük, kolay erişilebilir çalışma modu seçim şalteri.

Rekabet karşılaştırması

