

ELEKTRİKLİ JET TAŞI EWS 14 125 EQ UNIVERSAL



1400 Watt güç, devir sayısı kontrolü ve titreşim azaltıcı kol. Hızlı çalışma için sınıfının en güçlüsü. Sürekli kullanımda yoğun taşlama ve kesme işleri için ideal.

Hız kontrolü

- Uygulama esnasında hız istenilen şekilde ayarlanabilir.
- Hızı çalışılan malzemeye göre de ayarlanabilir.

Yeniden başlatma koruması

Ani güç kesintisi sonrasında makine yeniden başlatılmaz ve büyük ölçüde yaralanma tehlikesini azaltır.

Aşırı yüklenme koruması ve yumuşak başlatma

Makinenin çalışma güvenliği artar ve kullanım ömrü uzar.

"Q-Nut" mandallı kilit ve hızlı ayarlanabilir koruyucu muhafaza

Mandallı kilit sayesinde hızlı ve aletsiz disk değiştirme mümkündür. Mandallı kilit 125 mm koruyucu muhafaza başlık ile desteklenmiştir.

Art.-Nr.	5707 005 2
Amb./Ad.	1
Min./maks. nominal voltaj	220 / 240 V/AC
Min./maks. frekans	50/60 Hz
Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II / koruyucu izolasyon
Güç girişi	1.400 W
Güç çıkışı	800 W
Maks. rölanti devir sayısı	11.000 rpm
Rölanti hızı min./maks.	2.800 - 11.000 rpm
Bağlantı pim çapı	M 14 mm
Maks. taş çapı	125 mm
Ağırlık	2,5 kg
Kablo uzunluğu	4 m

Teslimat kapsamı Art.-Nr.	Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
5707 005 2	Q-Nut Mandallı kilit	5707 000 100	1
	Koruyucu muhafaza	5807 003 014	1
	Titreşim azaltıcı kol	5807 004 009	1

Ek ürünler Art.-Nr.:	Tanım	Art.-Nr.
5707 005 2	Flap disk - Longlife - çelik/paslanmaz çelik	0578 480 524
	Keçeli disk	0585 312 510
	Kesme Taşı - Speed - paslanmaz	0664 131 248
	Taşlama Taşı - Speed	0664 181 256
	Kesme Taşı - Longlife & Speed	0664 631 250
	Taşlama Taşı - Longlife	0670 181 257
	Elmas kesici disk - Longlife & Speed SD (şantiye için)	5526 660 125