

HAVALI BİJON TABANCASI DSS 1/2" PREMIUM POWER



Sağlam, cam elyaf tekviyeli plastik gövde, yüksek performanslı ve geliştirilmiş ekipmanlı bijon tabancası.

Tavsiye edilen maks. çap: M16

Güç ve ağırlık dengesi

1,98 kg ağırlık ile maksimum 1.321 Nm tork değeri vardır.

Yüksek kaliteli çift darbeli mekanizma ve 6 plaka motorlu silindir

Maksimum güç ve uzun kullanım ömrü için.

4 kademeli güç ayarı, tek el kullanımına uygun

Her zaman verimli kullanım için, uygulamaya özel kullanıcı dostu ayarlama.

Entegre ses sönümleyicili, yumuşak tetikli ergonomik tutma sapı

Kaymaya dirençli, kontrolü kolay ve düşük ses değerli rahat kullanım.

Art.-Nr.	5714 301 0
Amb./Ad.	1
Lokma girişi	1/2"
Maks. sıkma torku	835 Nm
Maks. sökme torku	1321 Nm
Ses seviyesi	80,6 dB
Titreşim	7,78 m/s ²
Çalışma hava basıncı	6,3 Bar
Makine ağırlığı	1.980 g

Ek ürünler	Art.-Nr.
Nipel, Erkek Dış Diş 1/4" Çelik	0699 100 614
Mini Yağlayıcı 1/4", Havalı Aletler İçin	0699 070 314
Bakım seti	0709 213 052
Gres Tüpü	0709 213 053
Havalı aletler için özel yağlayıcı	0893 050 5

Talimatlar

Bijon tabancası düzenli olarak kullanıldığında (örn. lastik servisi için) her gün hava girişinden az miktarda yağ ve greslülükle yaklaşık 2 strok dişli gresi eklenmesi gerekir.