

## PU - KUVVETLİ YAPIŞTIRICI + SIZDIRMAZ



**Poliüretan bazlı, tek komponentli, kısa sürede kabuk bağlayan ve hızlı kuruyan yapıştırıcı.**

### Özellikleri:

- Cam, elokse alüminyum, boyalı veya boyasız metal, ahşap, beton, taş ve plastik gibi bir çok malzemenin yapıştırılması ve sızdırmazlığının sağlanması için kullanılır.
- Primer kullanmadan da bir çok yüzeyde çok iyi tutunma sağlar.
- Ön işlem yapmaya gerek kalmaz.
- Aynı anda hem yapıştırma hem de sızdırmazlık işi tamamlanır.
- Mafsalı ve zahmetli özel contalar kullanılmasına gerek kalmaz.
- Yapıştırılan parçalardaki hareket ve esnemeleri dengeler.
- Aynı veya farklı özellikteki malzemelerin birbirleriyle yapıştırılmasını sağlar.
- Metal korozyonu önler.
- Kaplamasız metallerde de kullanılabilir.
- Kimyasal dayanıklılığı yüksektir.
- Suya, inceltilmiş asitlere ve alkalik maddelere karşı çok dayanıklıdır.
- Silikon içermez ve kokusu güçlü değildir.
- Boyanabilir ve zımparalanabilir.

### Kullanım şekli:

Yüzeylerin temiz ve kuru olmasına dikkat edin. 5°C'nin altındaki ısılarda uygulama yapmayın. Soğuk hava şartlarında kullandıktan önce kartuşu 20°C'de depolayın. Kuruduktan sonra ancak mekanik olarak temizlenebilir.

Renk	İçerik	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Siyah	310 ml	<b>0890 100 92</b>	1/12

Teknik bilgiler	
<b>Kimyasal baz</b>	1K - Poliüretan
<b>Sertleşme mekanizması</b>	Nemle sertleşir
<b>Min./maks. işlem sıcaklığı</b>	+5°C ile +35°C
<b>Yoğunluk (kg/lt)</b>	Yaklaşık 1.17
<b>Kabuk bağlama süresi</b>	40 dk. (23°C ısı, %50 hava nemi)
<b>Kuruma süresi</b>	4mm/24 saat (23°C ısı, %50 hava nemi)
<b>Shore-A sertliği</b>	55
<b>Kırılma esnemesi (ASTM D 412)</b>	>%300
<b>Esneme direnci (ASTM D 412)</b>	4 Mpa
<b>Kırılma modülü (ISO 8339)</b>	1 Mpa
<b>Kırılma esnemesi (ISO 8339)</b>	%100
<b>Çekme mukavemeti</b>	7 N/mm <sup>2</sup>
<b>Çekme kesme mukavemeti</b>	1,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Yırtılma mukavemeti</b>	9 N/mm <sup>2</sup>
<b>Eski haline dönüş kapasitesi</b>	>%90
<b>Azalma oranı yaklaşık</b>	%6
<b>Isıya dayanıklılık</b>	-40°C ila +90°C arası, kısa süre +120°C
<b>Depolama ısısı</b>	+10°C ila +30°C arası