

## ŞARJ EDİLEBİLİR AKÜLÜ LED LAMBA ERGOPOWER COMPACT



Art.-Nr.	0827 940 240
Amb./Ad.	1
Şarj edilebilir batarya tipi	Li-Ion
Nominal voltaj	5 V/DC
Şarj edilebilir batarya kapasitesi	2100 mAh
Renk işleme kalite endeksi (min. CRI)	70
Renk sıcaklığı	5727 °C
Ana aydınlatma ışık akısı	450 lm
Yan aydınlatma ışık akısı	150 lm
Min./Max. aydınlatma süresi	5-5.5 saat
Ana ışığın aydınlatma süresi	2.5 saat
Yan ışığın aydınlatma süresi	5 saat
Şarj etme süresi	4 saat
Darbe dayanımı	IK08
IP koruma sınıfı	IP 65
Lamba için IP koruma tipi	IP 65
Şarj cihazı için IP koruma tipi	IP 25
Lamba koruma sınıfı	Koruma sınıfı 3/ düşük voltaj için ekstra güvenlik
Şarj cihazı koruma sınıfı	Koruma sınıfı 2/ koruyucu yalıtım
Min./Maks. çalışma sıcaklığı	40 ila -10 °C
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	43.5 x 37.5 x 230 mm

### Uyarı

Li-Ion Batarya: 3.6 V, 2100 mAh, 7.56 Wh

### Kompakt tasarısıyla güçlü akülü led lamba

#### Özel Würth Dizaynı

#### Suya ve toza karşı IP65 koruması

Sağlam tutma sapıyla iki bileşenli koruma.

#### Yüksek esneklik

Tek çengelli.

#### Bilek kayışı

#### Ana ışık 5W SMD LED, spot ışığı 2W LED

#### Armatür başlığı 160° döndürülebilir.

Spot ışığı armatür başlığının üstündedir.

#### Güçlü mıknatıslar

Bir tanesi lambanın altında, bir tanesi lambanın arka tarafında olmak üzere iki adet mıknatıs bulunur.

#### Batarya şarj durumu

Dört gösterge ışığı.

#### USB ile şarj edilebilir

Güç desteği ve USB kablosu teslimata dahildir.

#### Tuş modu

Spot ışığı, ana ışık düşük, ana ışık yüksek.

#### En güncel lityum-iyon batarya teknolojisi

Şarj doldurma süresi kısadır ve aydınlatma süresi uzundur.

#### Işık yoğunluğu son derece değişken özelliklere sahiptir:

- Ana ışık düşükte: 225 lm
- Ana ışık yüksekte: 450 lm
- Spot ışığı: 150 lm

Manuel kullanılabilen renk kutusu.