

Chave de fenda Zebra com corpo sextavado integral em aço temperado muito resistente.



Chave de fenda

Corpo: Sextavado integral com chave hexagonal, cromado fosco, resistente ao impacto.

Grande capa de impacto.

Fenda: DIN 5264-A, ISO 2380 Black Point.

* sem capa de impacto e porca para chave de boca.

				Art. Nr.	
a mm	A mm	B/C mm	mm		
0.6 x 3.5	80	83/27	4/-	613 421 035*	1
0.8 x 4.5	90	96/31	5/8	613 321 045	
1.0 x 5.5	100	96/31	6/10	613 321 055	
1.2 x 7.0	125	106/35	6/10	613 321 07	
1.6 x 9.0	150	114/38	8/13	613 321 09	
1.6 x 10.0	175	114/38	8/13	613 321 10	
2.0 x 12.0	200	120/40.5	10/16	613 321 12	
2.5 x 14.0	250	120/40.5	10/16	613 321 14	



Chave com fenda Phillips (H)

Corpo: Sextavado integral com chave hexagonal, cromado fosco, aço temperado, resistente ao impacto.

Grande capa de impacto.

Fenda: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH Black Point.

				Art. Nr.	
A mm	B/C mm	mm	A poleg.		
H1	80	96/31	5/8	613 322 1	1
H2	100	106/35	6/10	613 322 2	
H3	150	114/38	8/13	613 322 3	
H4	200	120/40,5	10/16	613 322 4	



Conjunto de chaves de fenda para o ramo automóvel e metal

Art. Nr. 613 932 25

	Art. Nr.		Art. Nr.	
1.0 x 5.5 x 100	613 321 055	H1	613 322 1	1
1.2 x 7.0 x 125	613 321 07	H2	613 322 2	
1.6 x 9.0 x 150	613 321 09			