

## KIŞLIK MAZOT PERFORMANS İYİLEŞTİRİCİ



**Soğuk hava şartlarında mazot akışkanlığının korunması ve iyileştirilmesi için.**

### **Jelleşmeyi engeller.**

Yakıt kanallarının ve filtrenin tıkanmasını önler.

### **Kendiliğinden karışma özelliğindedir.**

Kolay kullanım sağlar.

**Tüm standart dizel yakıtlar ile uyumlu olmakla birlikte bio dizel yakıtlar için kullanımı uygun değildir.**

Hacim	Art.-Nr.	Amb./Ad.
150 ml	<b>5861 002 150</b>	1/12
300 ml	<b>5861 002 300</b>	1/12
1.000 ml	<b>5861 002 001</b>	1/12

### **Kullanım alanları:**

Common-Rail ve pompa enjektör teknolojisi de dahil olmak üzere binek araç, ağır vasıta, otobüs ve iş makinelerinde bulunan tüm dizel motorlar için uygundur. Ürünün saf halde donma sıcaklığı 0°C'dir, bu sebeple 0°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda depolayınız. Düzenli olarak kullanılmasını öneririz. 150 ml katkı maks. 70 litre yakıt için yeterlidir, 300 ml katkı 150 litre yakıt için yeterlidir, 1000 ml katkı 1000 litre yakıt için yeterlidir (konsantre ürün). Doz aşımı tehlikeli değildir.

### **Özellikleri:**

Mazotun jelleşmesini önleyerek filtreden geçebilme özelliğini artırır. Böylece düşük sıcaklıklarda bile dizel motorların çalışabilmesi sağlanır. Mazotun da kalitesine bağlı olarak, mazotun -31°C'ye kadar akışkanlığını korumasını sağlar.

**Uyarı:** Uygulama sıcaklığı (ürünün depoya dökülme esnasındaki hava sıcaklığı) minimum 0°C olmalıdır.