

## HAVALI BİJON TABANCASI DSS 1/2" COMPACT



**Mükemmel ağırlık/güç dengesi ile çok güçlü ve kompakt havalı bijon tabancası. Tavsiye edilen maksimum lokma çapı: M16.**

### Uzun ömürlü ve optimum denge dağılımı

Sağlam ve dengeli alüminyum gövde.

### Çok kullanışlı ve kullanıcı dostu

- Kauçuk kaplı sap soğuk havalarda konforlu kullanım sağlar
- Sıkma ve sökme uygulamaları arasında kolayca geçiş için kullanıcı dostu yön değiştirme butonu

### Kompakt ve oldukça güçlü darbe mekanizması

Küçük boyutlu ve düşük ağırlığa sahip olacak şekilde geliştirilmiş güçlü bijon tabancası, 1.100 Nm kadar darbe gücü.

Art.-Nr.	5714 302 0
Amb./Ad.	1
Lokma girişi	1/2 İnç
Maksimum sıkma torku	678 Nm
Maksimum sökme torku	1100 Nm
Ses seviyesi	102 dB
Titreşim	7,5 m/s <sup>2</sup>
Makine ağırlığı	1340 g

Ek ürün	Art.-Nr.
Erkek dişli nipel S2000AG	0699 100 614

### Uygulama alanları

Zor ulaşılan yerler için örn. şanzıman, motor bölmesi, frenler

### Bilgi

Havalı bijon tabancası düzenli olarak kullanıldığında günlük yağlanması gerekir.