

SECHSKANTMUTTERN

Metrisches Regelgewinde DIN 934

Regelgew. d	s mm	e mm	m mm	Stahl I81						Stahl I101			
				blank		verzinkt, blau passiviert (A2K)		verzinkt, gelb passiviert (A2C)		blank		verzinkt, gelb passiviert (A2C)	
				Art.-Nr.	VE/St.	Art.-Nr.	VE/St.	Art.-Nr.	VE/St.	Art.-Nr.	VE/St.	Art.-Nr.	VE/St.
M 1,6	3,2	3,41	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M 2	4	4,32	1,6	0310 2	500	0317 2	500/1000/10000	-	-	-	-	-	-
M 2,5	5	5,45	2	0310 25	1000	0317 25	500/1000/10000	-	-	-	-	-	-
M 3	5,5	6,01	2,4	0310 3	500/1000/10000	0317 3	500/1000/2500	0317 03	500/10000	0320 3	1000	0324 3	1000
M 3,5	6	6,58	2,8	-	-	0317 35	500/5000	-	-	-	-	-	-
M 4	7	7,66	3,2	0310 4	500/1000	0317 4	500/100	0317 04	500/1000	0320 4	200/1000	0324 4	1000
M 5	8	8,79	4	0310 5	500/1000	0317 5	100/250/500/1000	0317 05	250/500/1000	0320 5	100	0324 5	1000
M 6	10	11,05	5	0310 6	500/1000/2000	0317 6	100/250/500/1000	0317 06	250/500/2000	0320 6	100/1000	0324 6	100/1000
M 7	11	12,12	5,5	0310 7	100	0317 7	100/1000	0317 07	100/500	-	-	-	-
M 8	13	14,38	6,5	0310 8	100/200/1000	0317 8	100/250/500/1000	0317 08	100/500	0320 8	100/1000	0324 8	100/1000
M 8*	12	11,28	6,5	-	-	0317 8 12	100	-	-	-	-	-	-
M 10	17	18,9	8	0310 10	100/500	0317 10	100/300/500	0317 010	100/500	0320 10	100/500	0324 10	100/300/500
M 10*	15	18,4	8	-	-	0317 10 15	100	0317 010 15	100	-	-	-	-
M 12	19	21,1	10	0310 12	100/250/300	0317 12	100/250/300	0317 012	100/250/300	0320 12	100/200	0324 12	100/300
M 14	22	24,49	11	0310 14	50/250	0317 14	50/100/250	0317 014	25/100/200	0320 14	50	0324 14	50/100
M 16	24	26,75	13	0310 16	50/100/200	0317 16	50/100/200	0317 016	25/100/200	0320 16	50/100/200	0324 16	50/100
M 18	27	29,56	15	0310 18	100	0317 18	25/100	0317 018	25/100	0320 18	50/100	0324 18	50/100/200
M 20	30	32,95	16	0310 20	25/100	0317 20	25/100	0317 020	25/100	0320 20	50/100	0324 20	25/100
M 22	32	35,03	18	0310 22	25/50	0317 22	25/50	-	-	-	-	-	-
M 24	36	39,55	19	0310 24	25/50	0317 24	25/50	0317 024	-50	0320 24	25/50	0324 24	25/50
M 27	41	45,2	22	0310 27	25	0317 27	5/25	-	-	0320 27	25	-	-
M 30	46	50,85	24	0310 30	5/25	0317 30	5/25	0317 030	25	0320 30	10/25	-	-
M 33	50	55,37	26	0310 33	5/20	0317 33	1/5/20	-	-	-	-	-	-
M 36	55	60,79	29	0310 36	1/5/10	0317 36	1/5/10	0317 036	1/5/10	0320 36	10	-	-
M 42	65	71,3	34	0310 42	1/5/10	0317 42	1/5/10	0317 042	1/5/10	-	-	-	-
M 48	75	82,6	38	0310 48	1	-	-	-	-	-	-	-	-
M 52	80	88,25	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M 60	90	99,21	48	-	-	0317 60	-	-	-	-	-	-	-

Regelgew. d	s mm	e mm	m mm	A2		A4		Messing blank		Polyamid Höhe m mm	PA 6.6 Schlüsselweite s		
				Art.-Nr.	VE/St.	Art.-Nr.	VE/St.	Art.-Nr.	VE/St.			Art.-Nr.	VE/St.
M 1,6	3,2	3,41	1,3	0322 15	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
M 2	4	4,32	1,6	0322 2	500/1000	0326 2	1000	0300 2	500/5000	-	-	-	-
M 2,5	5	5,45	2	0322 25	500/1000	0326 25	1000	0300 25	1000	-	-	-	-
M 3	5,5	6,01	2,4	0322 3	300/1000	0326 3	100	0300 3	300/1000	2,15-2,4	5,5	0323 3	100/1000
M 3,5	6	6,58	2,8	0322 35	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
M 4	7	7,66	3,2	0322 4	300/500	0326 4	100	0300 4	300/1000/2000	2,9-3,2	7,0	0323 4	100/500
M 5	8	8,79	4	0322 5	300/500	0326 5	100	0300 5	300/1000/2000	4,4-4,7	8,0	0323 5	100/500
M 6	10	11,05	5	0322 6	300/500	0326 6	100	0300 6	300/1000	4,9-5,2	10,0	0323 6	100/250
M 7	11	12,12	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M 8	13	14,38	6,5	0322 8	100/500	0326 8	100	0300 8	100/300/1000	6,4-6,8	13,0	0323 8	100/250
M 8*	12	11,28	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M 10	17	18,9	8	0322 10	100/500	0326 10	100	0300 10	100/500	8,04-8,4	16,0	0323 10	100
M 10*	15	18,4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M 12	19	21,1	10	0322 12	50/100/250	0326 12	50	0300 12	50/400	10,37-10,8	18,0	0323 12	100
M 14	22	24,49	11	0322 14	50/100	-	-	0300 14	50	-	-	-	-
M 16	24	26,75	13	0322 16	50/100/200	0326 16	50	0300 16	50/200	-	-	-	-
M 18	27	29,56	15	0322 18	50	-	-	-	-	-	-	-	-
M 20	30	32,95	16	0322 20	25/50	0326 20	25	0300 20	25/100	-	-	-	-
M 22	32	35,03	18	0322 22	5	-	-	-	-	-	-	-	-
M 24	36	39,55	19	0322 24	5/50	0326 24	5	-	-	-	-	-	-
M 27	41	45,2	22	0322 27	5/25	0326 27	5	-	-	-	-	-	-
M 30	46	50,85	24	0322 30	5/25	0326 30	5	-	-	-	-	-	-

Metrisches Feingewinde DIN 934

Feingew. d	s mm	e mm	m mm	Stahl I81						Stahl I101			
				blank		verzinkt, blau passiviert (A2K)		verzinkt, gelb passiviert (A2C)		blank		verzinkt, blau passiviert (A2C)	
				Art.-Nr.	VE/St.	Art.-Nr.	VE/St.	Art.-Nr.	VE/St.	Art.-Nr.	VE/St.	Art.-Nr.	VE/St.
M 8 x 1	13	14,38	6,5	0310 8 113	300	0317 8 113	100	0317 08 113	100/1000	0320 8 113	100	-	-
M 10 x 1	17	18,9	8	0310 10 1	100	0317 10 1	100/500	0317 010 1	100/500	0320 10 1	100	0324 10 1	100
M 10 x 1,25	17	18,9	8	0310 10 125	100/500	0317 10 125	100	0317 010 125	100/500	-	-	-	-
M 10 x 1,25	17	18,9	8	-	-	0317 10 141	50	0317 010 141	50	-	-	-	-
M 12 x 1,25	19	21,1	10	0310 12 125	100	0317 12 125	100	0317 012 125	50/400	0320 12 125	100/500	-	-
M 12 x 1,5	19	21,1	10	0310 12 15	100	0317 12 15	100/500	0317 012 15	50/250	0320 12 15	100/500	0324 12 15	50

* verringerte Schlüsselweite