

# INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Vista trasera



**NEGRO**  
M413133



**ANTRACITA/GRIS**  
M413134

**MARINO**  
M413135

**GRIS**  
M413136

**A.REAL/NEGRO**  
M413137

**VERDE/NEGRO**  
M413138

**ROJO**  
M413139

**BLANCO/ANTRACITA**  
M413140

**BEIGE/ANTRACITA**  
M413141

## **CETUS** BERMUDA DE TRABAJO CETUS

Tejido robusto resistente al lavado industrial, con inserciones elásticas en partes traseras de cintura que facilitan la libertad de movimientos.

65% Poliéster, 35% Algodón - 245g/m<sup>2</sup>

- ✓ Tejido KLOPMAN con certificado OEKO-TEX®, botones y cremalleras en material resistente a los arañazos
- ✓ 5 bolsillos externos, 2 portalápices y 1 portmetro
- ✓ Cintura elástica con inserciones que facilitan el movimiento y evitan la tensión en la parte trasera
- ✓ Admite el lavado industrial según la norma EN ISO 15797, certificada EN 14404
- ✓ Sin partes metálicas



34/ 417	36/ 419	38/ 421	40/ 423	42/ 425	44/ 427	46/ 429
48/ 431	50/ 433	52/ 435	54/ 439	56/ 443	58/ 447	60/ 451