



retro



NERO
M404248



GRIGIO/ANTRACITE
M404249



NAVY/GRIGIO
M404250



ANTRACITE/GRIGIO
M404251



BIANCO/ANTRACITE
M404253



BEIGE/ANTRACITE
M404254



VERDE/NERO
M404256



ROSSO/ANTRACITE
M404264



ROYAL/NERO
M404265

CETUS SALOPETTE

Salopette in tessuto resistente al lavaggio industriale fino a 75°, metal free.

65% poliestere, 35% cotone - 245 g/m²

- ✓ capo certificato OEKO-TEX® in tessuto KLOPMAN, bottoni e cerniere in materiale antigraffio
- ✓ 5 tasche esterne, 2 portapenne, tasca sulla pettorina e portametro
- ✓ girovita elasticizzato, ginocchia preformate rinforzate
- ✓ badgeholder clips (a pag.)
- ✓ a norma EN 14404 se usato con la ginocchiera (a pag.)



METALFREE



24/ 401	25/ 403	26/ 405	27/ 407	28/ 409	40/ 417	42/ 419
44/ 421	46/ 423	48/ 425	50/ 427	52/ 429	54/ 431	56/ 433
58/ 435	60/ 439	62/ 443	64/ 447	66/ 451	90/ 457	94/ 459
98/ 461	102/ 463	106/ 465	110/ 467			