

VÁŠ ROZCESTNÍK KE SPRÁVNÉMU PILOVÉMU PLÁTKU

| | | | Tvrdé, měkké dřevo | Třískové desky | Třískové desky s plastovou povrch. úpr. | Překlíčka | Lepená dřeva | Dřevo s hřebíky | Laminát | tenké plechy | silné plechy | Nerez, plechy a profily | Hliník | Barevné kovy | Ocelové / litinové trubky | Sendvičové materiály | Sádrokarton | Kompozitní cement | |
|-------|-----|------------------------------------|--------------------|----------------|---|-----------|--------------|-----------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|--------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------|-------------------|--|
| | | ● = speciálně vhodný ○ = vhodný | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dřevo | *** | 0608 116 234/235 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 115 540 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0615 118 33 ^A | ● | ○ | ○ | ● | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 817 203 | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | 0615 075 40 | ○ | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | 0615 175 40 | ○ | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 115 89 | ● | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 115 90/900 | ● | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 115 91/910 | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 115 92 | ● | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 116 080 | ● | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 116 081 | ● | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 116 086 | ● | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 116 90 ^B | ● | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 116 91 ^C | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 116 100 | ● | ● | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 116 111 | ○ | | ● | ● | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 116 112 | ○ | ○ | ○ | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 116 113 | ● | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 117 91 ^D | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 118 91 ^E | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | 0615 075 25 | ● | | ○ | ● | ○ | | ● | | | | | | | | | | |
| | | 0608 116 099 | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 116 102 | ○ | ○ | | ● | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | 0608 116 103 | ● | ○ | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | Kov | *** | 0608 116 123/124 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | | 0615 050 12 | | | | | | | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | | 0615 050 15 | | | | | | | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | | 0615 050 20 | | | | | | | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | | 0608 116 104 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | ** | 0608 913 123 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | |
| | | | 0615 150 12 | | | | | | | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | | 0615 150 20 | | | | | | | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | 0608 115 93 | | | | | | | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | | 0608 115 94 | | | | | | | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | | 0608 116 006 | | | | | | | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | | 0608 116 007 | | | | | | | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| * | | 0608 116 082 | | | | | | | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | | 0608 116 083 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | | 0608 116 085 | ○ | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | | 0608 116 087 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ● | | |
| | | 0608 116 088 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |