

Scie sabre à batterie AFS 18 COMPACT M-CUBE




Illustration uniquement

Scie sabre à batterie M-CUBE puissante et robuste

- Les fonctions de protection intégrées contre les surcharges et les surchauffes protègent la machine
- Durée de vie élevée du moteur : Moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance
- Protection supplémentaire contre les éclats grâce à des grilles de recouvrement installées sur les ouvertures de ventilation
- Travail en toute sécurité, car la machine ne peut être mise en marche qu'après avoir été déverrouillée au préalable
- 3 niveaux de course permettent d'adapter individuellement la vitesse au matériau concerné.
- Le maintien souple assure une prise en main confortable et antidérapante


Tension nominale	18 V/CC
Cadence de coupe à vide min./max.	0-3200 tr/min
Longueur de course	28 mm
Type d'emmanchement	Porte-outils à changement rapide
Poids de la machine avec batterie	3,6 kg
Poids de la machine sans batterie	2,9 kg
Longueur	443 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur de coupe max. bois	255 mm
Poids de l'emballage extérieur	0,3 kg

Nombre de batteries	Art. N°	Condit.
0 PCS	5701 412 000	1
2 PCS	5701 412 004	1




5701 412 004 001 001


Détails/application




Moteur sans charbons (brushless) à commutation électronique (EC) : totalement étanche aux poussières, avec une puissance constante, et nécessitant peu d'entretien ; diminution du bruit et usure faible.




Molette de réglage de la vitesse d'avancée sur 3 positions : permet de doser la cadence de course en fonction de la nature du support et du type de coupe à effectuer.



Sélecteur de blocage de l'interrupteur : protège contre la mise en marche involontaire.



Protection électronique du moteur : coupe la machine en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe, et garantit une durée de vie plus élevée.



Interrupteur avec variateur de vitesse : possibilité de démarrer progressivement et sans à-coups pour une coupe précise et soignée.

Contenu pour la réf. 5701 412 004

Désignation	Art. N°	Quantité
Système de rangement à compartiments 8.4.2	5581 011 000	1
Batterie Li-Ion 18 V M-CUBE® 5 Ah	5703 450 000	2
Chargeur Li-Ion 18 V ALG 18 M-CUBE®	5705 860 000	1
Alvéole coffret Pour les machines MASTER		1

Produits associés

	Art. N°
Lame de scie sabre, secours, quatre étoiles Pour les opérations de secours Longueur:150 mm; 3 PCS	0615 515 030
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Conçu pour les chantiers de démolition Longueur:225 mm; 5 PCS	0615 722 842
Lame de scie sabre 3S brique/béton cellulaire Longueur:455 mm; 1 PCS	0615 745 512
Lame de scie sabre, bois, trois étoiles Multiblade Longueur:200 mm; 5 PCS	0615 820 340
Lame de scie sabre 3S, Demolition, métal Longueur:150 mm; 5 PCS	0615 915 029
Lame de scie sabre 3S, Multiblade, métal Longueur:150 mm; 5 PCS	0615 915 030
Lame de scie sabre 3S, Multiblade, métal Longueur:150 mm; 25 PCS	0615 915 031
Lame de scie sabre, métal, quatre étoiles Demolition Longlife/acier inoxydable professionnel Longueur:150 mm; 3 PCS	0615 915 300
Boîte de stockage pour lames de scie sabre 180 x 85 x 40 mm	0615 000 000
Boîte de stockage pour lames de scie sabre 300 x 100 x 45 mm	0615 000 001
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Conçu pour les chantiers de démolition Longueur:225 mm; 5 PCS	0615 722 842
Lame de scie sabre 3S brique/béton cellulaire Longueur:455 mm; 1 PCS	0615 745 512
Lame de scie sabre, bois, trois étoiles Multiblade Longueur:200 mm; 5 PCS	0615 820 340
Lame de scie sabre 3S, Demolition, métal Longueur:228 mm; 5 PCS	0615 922 829
Lunettes de protection Cetus®X-treme	0899 102 380