

Pompa a pressione per solventi

Per la semplice lavorazione di prodotti contenenti solventi da taniche e fusti. Ideale per sostanze con valore di pH di 5,0–9,0

Applicazione manuale sicura dal contenitore portatile

Facile da aprire grazie agli elementi con superficie ergonomici

Nebulizzatore spray robusto ed ergonomico con manico lungo

- Lavoro meno faticoso grazie alla bassa forza di azionamento
- Possibilità di fissaggio su un carrello da officina

Etichette personalizzabili "scrivibili"

- Spazio per l'etichettatura del liquido di riempimento
- Campi aggiuntivi per le indicazioni di sicurezza

Buona stabilità grazie alla forma conica



Materiale	Plastica
Colore	Bianco, Nero, Grigio
Diametro	95 mm
Altezza	275 mm
Contenuto	1 l

Art. n. 0891 503 001

P. Qtà: 1

Indicazione

Non adatto per liquidi altamente acidi o alcalini, o solventi polari (ad es. acetone)