

Fascetta serracavo standard con linguetta in plastica

Per il fissaggio rapido, facile e affidabile di fasci di cavi, fili, cablaggi, tubi flessibili, ecc.

Buone caratteristiche per il riciclo

Presenza sicura su fasci di cavi

Dentellatura interna sulla fascetta

Non sono necessari attrezzi di montaggio supplementari

Fissabile a mano

Resistente a basi, oli, grassi e carburanti per veicoli a motore



Solo a fini illustrativi

Materiale	Poliammide - PA 6.6
Resistenza temperatura min/max	-40 al 85 °C
Temperatura di lavorazione min/max	-10 al 85 °C
Senza silicone	Sì
Senza alogeni	Sì

Colore	Larghezza	Lunghezza	Diametro fascio min/max (Bündel-Ø min./max.)	Art. n.	P. Qtà
Naturale	2,5 mm	100 mm	1,6-20 mm	0502 11	100
Naturale	2,5 mm	200 mm	1-52 mm	0502 115	1000
Naturale	3,6 mm	140 mm	1,6-30 mm	0502 12	100/1000
Naturale	3,6 mm	200 mm	1,6-40 mm	0502 13	100/1000
Naturale	3,6 mm	280 mm	1,6-75 mm	0502 135	100
Naturale	4,8 mm	250 mm	4-68 mm	0502 14 4	100
Naturale	7,8 mm	180 mm	1,6-40 mm	0502 17	100
Naturale	7,8 mm	360 mm	1,6-100 mm	0502 18	100
Naturale	7,8 mm	540 mm	25-150 mm	0502 19	100
Naturale	7,8 mm	750 mm	40-220 mm	0502 181 31	100
Naturale	12,5 mm	720 mm	48-220 mm	0502 201	50
Naturale	12,5 mm	1000 mm	48-300 mm	0502 202	50
Nero	2,5 mm	100 mm	1,6-20 mm	0502 111	100/300 /1000
Nero	3,6 mm	140 mm	1,6-30 mm	0502 121	100
Nero	3,6 mm	200 mm	1,6-40 mm	0502 131	100/1000
Nero	3,6 mm	280 mm	1,6-75 mm	0502 135 1	100/500
Nero	4,8 mm	178 mm	1,6-40 mm	0502 141	100/300 /1000
Nero	4,8 mm	280 mm	1,6-75 mm	0502 151	100/300
Nero	4,8 mm	360 mm	1,6-100 mm	0502 161	100/300
Nero	7,8 mm	180 mm	1,6-40 mm	0502 171	100
Nero	7,8 mm	360 mm	1,6-100 mm	0502 181	100
Nero	7,8 mm	540 mm	25-150 mm	0502 190 1	100
Nero	7,8 mm	750 mm	40-220 mm	0502 181 3	100
Nero	12,5 mm	720 mm	48-220 mm	0502 201 1	50
Nero	12,5 mm	1000 mm	48-300 mm	0502 202 2	50

Dettagli/applicazione

Costruzione di armadi elettrici, impianti, produzione di autoveicoli, autofficine, officine meccaniche, produzione di ascensori

Naturale: Per uso in ambienti interni

Nera: Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Gli additivi al carbonio ritardano l'impatto delle radiazioni UV sul materiale.



Indicazione

Prestare attenzione con acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad alte temperature

Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti.

Prodotti correlati per	Denominazione	Art. n.
0502 131	Fascette di cablaggio KBL 2 con linguetta in plastica colore nero	0502 000 131
0502 141	Fascette di cablaggio KBL 2 con linguetta in plastica colore nero	0502 000 141
0502 151	Fascette di cablaggio KBL 2 con linguetta in plastica colore nero	0502 000 151
0502 161	Fascette di cablaggio KBL 2 con linguetta in plastica colore nero	0502 000 161
0502 181	Fascette di cablaggio KBL 2 con linguetta in plastica colore nero	0502 000 181