

## Smerigliatrice dritta pneumatica DSW 22

**Smerigliatrice dritta a lunga durata e pratica, design angolato, con controllo della velocità senza utensili e impugnatura rivestita in gomma per proteggere dalle vibrazioni e dal raffreddamento delle mani.**

### Mantiene le mani calde

Impugnatura rivestita in gomma

### Lavoro senza sforzo e vibrazioni ridotte

Design leggero e compatto

### Tubo flessibile di raccordo esente da attorcigliamento

Raccordo aria compressa girevole



Design	Angolare
Numero di giri a vuoto max	22000 G/min
Potenza d'uscita	224 W
Apertura mandrino max	6 mm
Diametro interno tubo flessibile min	8 mm
Peso dispositivo	0,5 kg
Consumo aria	113 l/min
Filettatura di collegamento	1/4 poll.


### Art. n. 0703 231 0

P. Qtà: 1

Confezione singola

### Dettagli/applicazione

Smerigliatrice dritta concepita appositamente per le applicazioni più impegnative (ad es. lavori di sbavatura) con elevate riserve di potenza.



### Indicazione

- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite unità di preparazione d'aria.

- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura

<b>Contenuto art. n. 0703 231 0</b>		
<b>Denominazione</b>	<b>Art. n.</b>	<b>Quantità</b>
Chiave a forchetta	<b>0709 230 027</b>	1

<b>Prodotti correlati</b>	<b>Art. n.</b>
Manicotti	<b>0709 230 124</b>
Supporto Diametro rondella 50 mm; Lunghezza 65 mm	<b>0586 578 01</b>
Supporto Diametro rondella 75 mm; Lunghezza 65 mm	<b>0586 578 02</b>
Disco da sbavo veloce per acciaio Speed	<b>0664 160 606</b>
Mandrino per dischi da taglio e dischi abrasivi Per diametro foro 6 mm	<b>0664 976</b>
Mandrino per dischi da taglio e dischi abrasivi Per diametro foro 10 mm	<b>0664 978</b>
Piccoli abrasivi Mini disco in fibra compatto	<b>0673 215 040</b>
Mini disco in fibra di nylon 50 mm	<b>0673 22 50</b>
Mini disco in fibra di nylon 75 mm	<b>0673 22 75</b>
Mini lubrificatore	<b>0699 070 314</b>
Nipplo a innesto MT S2000	<b>0699 100 614</b>
Olio speciale 1 l	<b>0893 050 5</b>