

Guanti per meccanici

Guanto universale con una buona resistenza meccanica e una speciale testurizzazione superficiale per una presa eccellente in condizioni asciutte e bagnate

- Eccezionale flessibilità per lavori di assemblaggio di precisione
- Buona resistenza meccanica
- Speciale testurizzazione superficiale per una presa eccellente in condizioni asciutte e bagnate
- Fodera in maglia di nylon senza cuciture, delicata sulla pelle
- Rivestimento in lattice naturale di alta qualità con dorso aerato per una buona traspirabilità



Gauge	15
Materiale supporto	Poliammide
Materiale rivestimento	Caucciù naturale con finitura grinzata
Normative	EN 388 EN 420
Categoria	2

Misura	Art. n.	P. Qtà
7	0899 400 528	6
8	0899 400 529	6
9	0899 400 530	6
10	0899 400 531	6
11	0899 400 532	6

Dettagli/applicazione

- Per tutte le attività che richiedono una buona presa su superfici bagnate e una buona sensibilità
- Per sollecitazioni meccaniche da leggere a medie
- Ideale per lavori da meccanici
- Sostituzione di pneumatici, produzione e manutenzione nel settore dell'auto
- Confezionamento, imballaggio e attività in magazzino, spedizione merci
- Ideale per il settore edile



Prova di prestazioni



Prodotti correlati	Art. n.
Clip portaguanti con moschettone	0899 899 023